

TWINDRIVE[®] TD4 Standard

TWINDRIVE[®] TD4 je speciálně vyvinut pro všechny typy Lamelových roštů a postelí s pružinovými matracemi, u kterých je požadován střední výkon motoru. V TD4 získáte nejmodernější výrobek, který v sobě integruje všechny vlastnosti a možnosti, které byly dříve dostupné pouze formou doplňkového příslušenství. TD4 je velice úzký a má kompaktní rozměry, díky čemuž zabírá pod postelí minimum místa a navíc je to velice výhodné pro logistiku. Nízká hmotnost TD4 zaručuje snadnou manipulaci při montáži, symboly na stranách pohonu umožňují intuitivní a rychlou montáž. TD4 má integrované podsvícení postele a naprosto unikátní systém nouzového spouštění pro případ výpadku napájení sítě.

TD4 má integrovaný Bluetooth[®], což znamená, že všechny kompatibilní ruční ovladače jsou bezdrátové. Alternativou je použití aplikace, kterou si můžete stáhnout do chytrého telefonu a která z něj udělá plnohodnotný ovladač.

TD4 nabízíme ve 2 verzích : TD4 Standard a TD4 Advanced.




Vlastnosti :

- Napětí : 230V
- Kroutící moment 280 Nm (záda)
- Kroutící moment 200 Nm (nohy)
- Vestavěný Bluetooth[®]
- Úhel podnožního dílu $45^{\circ} \pm 3^{\circ}$,
- Úhel zádového dílu $68^{\circ} \pm 3^{\circ}$, $55^{\circ} \pm 3^{\circ}$
- Zástavbový rozměr :
723 mm x 105 mm (výška) x 76 mm (šířka)
- Rozteč hřídelí : 581 (± 1 mm). Průměr hřídele $\varnothing 25$
- Barva : Černá
- 2 interní kanály
- Kontrolbox integrovaný v těle motoru
- Spotřeba v režimu standby pouhých 0,1W - technologie s názvem ZERO[™]
- Podsvícení postele
- Nouzové mechanické spouštění
- Zajištění kabelů
- Nízká hlučnost
- PVC-Free[™]
- Soft start/stop
- Řízení rychlosti
- Ochrana proti přetížení (EOP)
- Ochrana proti poškození přehřátím (systém nelze aktivovat dokud teplota neklesne)


Použití :

- Kompatibilní s ovladači HOMELINE[®] : HC05BL, HC10BL a HB10BL
- Kompatibilní s aplikací LINAK Bed Control App (Android a iOS) přes Bluetooth[®]
- Zátěžový cyklus : 10% max 1 min. nepřetržitého provozu následovaná 9 min. v klidu
- Teplota prostředí : $+5^{\circ}\text{C}$ $+40^{\circ}\text{C}$
- Skladovací a přepravní teplota : -10°C až $+50^{\circ}\text{C}$
- Schváleno dle EN60335-1

Rozměry :



Vlastnosti :




Vždy použijte zámek napájecího kabelu, předejdete tak jeho nechtěnému vytažení.



Nedívejte se přímo do světla podsvícení postele.

Graf rychlosti TD4 Standard



TD4 Standard

Objednávací kód :

TD4	1	0	0	0	0	B	68	45	0	0		
											Standard	0
											Standard	0
											Úhel podnožního dílu	45
											Úhel zádového dílu	68
											Barva	B = Černá
											Standard	0
											Externí kanály	0
											Standard	0
											Standard	0
											Typ	1 = 230V
											Řada	TD4



Kabely a ovladače objednávejte samostatně.

Objednávací kódy síťových kabelů pro TD4

EU 0015848, PVC

EU 0015849, PVC-free

Využit lze také kabely jednotky HOMELINE CB9.

Objednávací kódy :

UK 0015804, rovný, koncovka CB

Podmínky užití

Koncový uživatel nese plnou zodpovědnost za určení vhodnosti a správné použití výrobků firmy LINAK v konkrétním zařízení. LINAK poskytuje o svých produktech přesné a aktuální informace. S ohledem na neustálý vývoj a zlepšování našich výrobků neručíme za aktuálnost a úplnost údajů v tomto návodu. Ze stejného důvodu nemůže LINAK garantovat trvalou dostupnost jednotlivých typů výrobků. LINAK si proto vyhrazuje právo ukončit výrobu a prodej zboží uvedeného v tomto návodu nebo na webu.

Všechny prodej a dodávky zboží se řídí dle instrukce "Standardní podmínky pro prodej a dodávky zboží" firmy LINAK. Kopii těchto podmínek Vám poskytneme na požádání.