

BASELIFT (BASE1)

Vlastnosti :

- Kompaktní pohon, zástavbová výška pouhých 100mm
- Délka zdvihu 100mm
- Max. síla 1500N na pohon
- Rychlost 14 mm/s
- Rektifikace ve spodní části pohonu Baselift umožňuje jeho ustavení do roviny (max. 15mm)
- Barva : všechny části tmavě šedé (RAL 7016)
- Výrobek šetrný k životnímu prostředí, bez obsahu PVC
- Nízká hlučnost
- Volitelné kabely motoru
- Montážní příruby (výrobní číslo 0501015) pro připevnění pohonu Baselift k podlaze
- Klipy (výrobní číslo 0501017) pro připevnění soklu k pohonu Baselift

Použití :

- Paralelní systém až 16 pohonů pro kuchyňské ostrovy
- Zátěžový cyklus : 10 % ~ 6 min. za hodinu nebo 2 min. nepřetržitého provozu při plném zatížení
- Teplota prostředí : +10° až +40°C
- Kompatibilní s kontrolboxy CBD6S a všemi ovladači DESKLINE®
- Schváleno dle EN 60335-1 s CBD6S
- Schváleno dle UL 962 s CBD6S
- Skladovací a přepravní teplota : -10° až +70°C
- Pouze pro použití v interiéru
- Pouze pro použití v tlaku



Revoluční, inovativní, smart. Pohon Baselift přináší nový standard výškového nastavování nábytkových korpusů. Baselift je skvělou volbou pro systémy výškového nastavení domácích kuchyní či nejrůznějších prodejních a obslužných pultů v obchodech.


Baselift je vhodný pro nábytek s požadovaným malým rozsahem zdvihu, jako jsou například sit-sit nebo stand-stand aplikace.

Díky svým kompaktním rozměrům zabere Baselift na výšku pouze 100mm a proto jej lze snadno umístit do korpusu nábytku bez toho, aby zabíral místo a snižoval objem úložného prostoru.


Baselift je kompatibilní se všemi kontrolboxy CBD6S a ovladači řady DESKLINE® - systému Plug & Play.

Rozměry pohonu Baselift :


Pohled zdola




Pohled zhora




Pohled z boku





Montážní příruba (výrobní číslo 0501015)
pro připevnění pohonu Baselift k podlaze



Klip (výrobní číslo 0501017) pro připevnění
soklu k pohonu Baselift

Baselift

Objednací kód :




Montážní příruba objednávejte samostatně pod číslem 0501015

Montážní klipy objednávejte samostatně pod číslem 0501017

Technická specifikace

Type	Max. síla (N)	Samosvornost (N)	Rychl. bez zátěže (mm/s)	Zátěžový cyklus (%)
BASE1	1500	1500	14	10

Kabel motoru



Kabely motoru objednávejte samostatně.

Objednací číslo

0617101

0617102-500

0617102-1000

0617102-1550

0617110-2000

Popis

L = 200mm, černý kabel motoru




L = 500mm, černý kabel motoru, PVC-free

L = 1000mm, černý kabel motoru, PVC-free

L = 1550mm, černý kabel motoru, PVC-free

L = 2000mm, černý kabel motoru, PVC-free

Grafy



Podmínky užití

Koncový uživatel nese plnou zodpovědnost za určení vhodnosti a správné použití výrobků firmy LINAK v konkrétním zařízení. LINAK poskytuje o svých produktech přesné a aktuální informace. S ohledem na neustálý vývoj a zlepšování našich výrobků neručíme za aktualnost a úplnost údajů v tomto návodu. Ze stejného důvodu nemůže LINAK garantovat trvalou dostupnost jednotlivých typů výrobků. LINAK si proto vyhrazuje právo ukončit výrobu a prodej zboží uvedeného v tomto návodu nebo na webu.

Veškerý prodej a dodávky zboží se řídí dle instrukce "Standardní podmínky pro prodej a dodávky zboží" firmy LINAK. Kopii těchto podmínek Vám poskytneme na požádání.