

Handbedienung HB100

Wägelösung

Datenblatt



Die HB100 ist eine intelligente Handbedienung mit der LINAK® Wägelösung und vielen anderen Funktionen.

Sie

bietet ein 2,4-Zoll-Farbdisplay mit kompletter Navigationstastatur, wodurch die Anzeige dynamisch sein kann, ohne dass die Handbedienung gewechselt werden muss. Die HB100 scannt das System automatisch und zeigt nur die verfügbaren Funktionen an, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen.

Die HB100 wird kontinuierlich mit neuer Software aktualisiert, wenn neue Funktionen verfügbar sind. Die HB100 verfügt über die folgenden Funktionen: Waage, Out-of-Bed-Erkennung und Beleuchtung.

Merkmale und Optionen

Gehäusefarbe:	Lichtgrau, RAL 7035
Schutzart:	IPX6 Waschbar DURATM
Anzahl Tasten:	6
Tastentyp:	Dome-Tasten
Außenmaße:	H: 175 mm B: 68,1 mm T: 26,9 mm (ohne Haken) T: 56,7 mm (mit Haken)
Display-Technologie:	TFT
Displaygröße:	2,4"
Displayauflösung:	320 x 240 Pixel
Gewicht:	130 g
Kabel:	Austauschbares Kabel
Frontfolie:	Standard oder kundenspezifisch
Hintergrundbeleuchtung:	Tastatur und Display
Funktionen:	Waage Out-Of-Bed Unterbettbeleuchtung
Sprachen:	Englisch Deutsch Französisch Spanisch Dänisch Portugiesisch Chinesisch Polnisch

Verwendung


Betriebstemperatur:	+5 °C bis + 40 °C
Lagertemperatur:	-10 °C bis + 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	20 % bis 80 % - nicht kondensierend
Luftdruck:	700 bis 1.060 hPa
Höhe über dem Meeresspiegel:	Max. 3.000 Meter
Zulassungen:	- IEC 60601-1:2005 + Amd.1:2012 (Konsolidierte Fassung IEC 60601-1:2012 Ed. 3.1) - IEC 60601-1-2:2014 Ed. 4
Kompatibilität:	Alle OpenBus™ Steuereinheiten
Entflammbarkeitsklasse:	V2
Latex-frei:	Ja

Bestellbeispiel


	HB	
Serie	120	120 = HB120
Funktionalität	2A	2A = Funktionspaket 2A
Display oder Tastatur	1	1 = Display
Hall	1	1 = Hall
Ohne	0	0 = ohne
Hintergrundbeleuchtung	1	1 = Hintergrundbeleuchtung
Nicht genutzt	0	0 = ohne
Nicht genutzt	0	0 = ohne
Nicht genutzt	0	0 = ohne
Design der Frontfolie	1A	1A = Standardanzeige 1X = Spezifisches Design der Frontfolie
Frontfoliennummer	001	001 = 00HB1101A-001 004 = 00HB1101A-004 XXX = Spezielle Frontfoliennummer
Schutzart	W	W = waschbar
Farbe	1	1 = Lichtgrau (RAL7035)
Halterung	1	1 = Haken
Anschlussmöglichkeit	1	1 = Kabel
Steckertyp	1	1 = Modular 10-polig
Kabel	C	C = spiral
Kabelfarbe	1	1 = Lichtgrau (RAL7035)
Nicht genutzt	0	0 = ohne
Nicht genutzt	0	0 = ohne
Nicht genutzt	0	0 = ohne
Nicht genutzt	0	0 = ohne

Gewählte Artikelnummer: HB1202A11010001A001W1111C10000

Systemübersicht




Abmessungen



Zeichnungsnummer: 1034w4003

Kabel



Zeichnungsnummer. 1034w7002

Frontfolien


Die Handbedienung HB100 ist mit zwei Standard-Frontfolien erhältlich:

- eine mit LINAK Logo
- eine ohne LINAK Logo

Transparente weiße Bereiche lassen die Hintergrundbeleuchtung durchscheinen, bleiben jedoch beim Ausschalten weiß.

Für kundenspezifische Frontfolien wenden Sie sich bitte an Ihre LINAK Niederlassung.

Bitte beachten Sie, dass die Tastenfunktionen nicht geändert werden können.



00HB1101A-001

00HB1101A-004

- = Eisengrau RAL 7011
- = Lichtgrau RAL 7035
- = Transparenter Bereich Reinweiß RAL 9010
- = 0,15-mm-Punkte

Kontaktinformationen

PRODUKTIONSSTÄTTEN

DÄNEMARK - FIRMENZENTRALE
LINAK A/S
TEL.: +45 73 15 15 15
FAX: +45 74 45 80 48
FAX (VERTRIEB): +45 73 15 16 13
WWW.LINAK.COM

CHINA

LINAK (SHENZHEN) ACTUATOR SYSTEMS,
LTD.
TEL.: +86 755 8610 6656
TEL.: +86 755 8610 6990
WWW.LINAK.CN

SLOWAKEI

LINAK SLOVAKIA S.R.O.
TEL.: +421 51 7563 444
WWW.LINAK.SK

THAILAND

LINAK APAC LTD.
TEL.: +66 33 265 400
WWW.LINAK.COM

USA

LINAK U.S. INC.
NORD- UND SÜDAMERIKA HAUPTSTZT
TEL.: +1 502 253 5595
FAX: +1 502 253 5596
WWW.LINAK-US.COM
WWW.LINAK-LATINAMERICA.COM

NIEDERLASSUNGEN

Australien
LINAK Australia Pty. Ltd
TEL.: +61 3 8796 9777
FAX: +61 3 8796 9778
E-Mail: sales@linak.com.au
www.linak.com.au

Belgien
LINAK Actuator-Systems NV/SA
(Belgien & Luxemburg)
Tel.: +32 (0)9 230 01 09
E-Mail: beinfo@linak.be
www.linak.be - www.fr.linak.be

Brasilien
LINAK Do Brasil Comércio De Atuadores
Ltda.
Tel.: +55 (11) 2832 7070
Fax: +55 (11) 2832 7060
E-Mail: info@linak.com.br
www.linak.com.br

Dänemark - International
LINAK International
Tel.: +45 73 15 15 15
E-Mail: info@linak.com
www.linak.com

Dänemark - Vertrieb
LINAK DANMARK A/S
Tel.: +45 86 80 36 11
Fax: +45 86 82 90 51
E-Mail: linak@linak-silkeborg.dk
www.linak.dk

Deutschland
LINAK GmbH
Tel.: +49 6043 9655 0
Fax: +49 6043 9655 60
E-Mail: info@linak.de
www.linak.de

Finnland
LINAK OY
Tel.: +358 10 841 8700
E-Mail: linak@linak.fi
www.linak.fi

Frankreich
LINAK FRANCE E.U.R.L.
Tel.: +33 (0) 2 41 36 34 34
Fax: +33 (0) 2 41 36 35 00
E-Mail: linak@linak.fr
www.linak.fr

Indien
LINAK A/S India Liaison Office
Tel.: +91 120 4531797
Fax: +91 120 4786428
E-Mail: info@linak.in
www.linak.in

Irland
LINAK UK Limited (Irland)
Tel.: +44 (0)121 544 2211
Fax: +44 (0)121 544 2552
+44 (0)796 855 1606 (UK
Mobil)

+35 387 634 6554 (Republik
Irland Mobil)
E-Mail: sales@linak.co.uk
www.linak.co.uk

Italien
LINAK ITALIA S.r.l.
Tel.: +39 02 48 46 33 66
Fax: +39 02 48 46 82 52
E-Mail: info@linak.it
www.linak.it

Japan
LINAK K.K.
Tel.: 81-45-533-0802
Fax: 81-45-533-0803
E-Mail: linak@linak.jp
www.linak.jp

Kanada
LINAK Canada Inc.
Tel.: +1 502 253 5595
Fax: +1 416 255 7720
E-Mail: info@linak.ca
www.linak-us.com

Malaysia
LINAK Actuators Sdn. Bhd.
Tel.: +60 4 210 6500
Fax: +60 4 226 8901
E-Mail: info@linak-asia.com
www.linak.my

Niederlande
LINAK Actuator-Systems B.V.
Tel.: +31 76 5 42 44 40 /
+31 76 200 11 10
E-Mail: info@linak.nl
www.linak.nl

Neuseeland
LINAK New Zealand Ltd
Tel.: +64 9580 2071
Fax: +64 9580 2072
E-Mail: nzsales@linak.com.au
www.linak.com.au

Norwegen
LINAK Norge AS
Tel.: +47 32 82 90 90
E-Mail: info@linak.no
www.linak.no

Österreich
LINAK GmbH - Zweigniederlassung
Österreich (Wien)
Tel.: +43 (1) 890 7446
Fax: +43 (1) 890 744615
E-Mail: info@linak.de
www.linak.at - www.linak.hu

Polen
LINAK Polska
LINAK Danmark A/S (Spółka Akcyjna)
Tel.: +48 22 295 09 70 /
+48 22 295 09 71
E-Mail: info@linak.pl
www.linak.pl

Republik Korea
LINAK Korea Ltd.
Tel.: +82 2 6231 1515
Fax: +82 2 6231 1516
E-mail: info@linak.kr
www.linak.kr

Schweden
LINAK Scandinavia AB
Tel.: +46 8 732 20 00
Fax: +46 8 732 20 50
E-Mail: info@linak.se
www.linak.se

Schweiz
LINAK AG
Tel.: +41 43 388 31 88
Fax: +41 43 388 31 87
E-Mail: info@linak.ch
www.linak.ch - www.fr.linak.ch
www.it.linak.ch

Slowakei
LINAK SLOVAKIA S.R.O.
Tel.: +421 51 7563 444
www.linak.sk

Spanien
LINAK Actuadores, S.Lu
Tel.: +34 93 588 27 77
Fax: +34 93 588 27 85
E-mail: esma@linak.es
www.linak.es

Taiwan
LINAK (Shenzhen) Actuator systems Ltd.
Taiwan Representative office
Tel.: +886 2 272 90068
Fax: +886 2 272 90096
E-Mail: sales@linak.com.tw
www.linak.com.tw

Tschechische Republik
LINAK C&S s.r.o.
Tel.: +42 058 174 1814
Fax: +42 058 170 2452
E-Mail: info@linak.cz
www.linak.cz - www.linak.sk

Türkei
LINAK İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.
Tel.: +90 312 4726338
Fax: +90 312 4726635
E-Mail: info@linak.com.tr
www.linak.com.tr

Vereinigtes Königreich
LINAK UK Limited
Tel.: +44 (0)121 544 2211
Fax: +44 (0)121 544 2552
E-Mail: sales@linak.co.uk
Www.linak.co.uk

VERTRETUNGEN

Argentinien
NOVOTEC ARGENTINA SRL
Tel.: 011-4303-8989 / 8900
Fax: 011-4032-0184
E-Mail: info@novotecargentina.com
www.novotecargentina.com

Indien
Mechatronics Control Equipments India
Pvt Ltd
Tel.: +91-44-28558484, 85
E-Mail: bala@mechatronicscontrol.com
www.mechatronicscontrol.com

Indonesien
PT. HIMALAYA EVEREST JAYA
Tel.: +6 221 544 8956
+6 221 544 8965
Fax: +6 221 619 1925

Fax (Vertrieb): +6 221 619 4658
E-Mail: hejplastic-div@centrin.net.id
www.hej.co.id

Israel
NetivTech LTD
Phone: +972 55-2266-535
Fax: +972 2-9900-560
Email: info@NetivTech.com
www.netivtech.com

Kolumbien
MEM Ltda
Tel.: +[57] (1) 334-7666
Fax: +[57] (1) 282-1684
E-Mail: servicioalcliente@memltda.com.
co
www.mem.net.co

Singapur
Servo Dynamics Pte Ltd
Tel.: +65 6844 0288
Fax: +65 6844 0070
E-Mail: servodynamics@servo.com.sg

Südafrika
Industrial Specialised Applications CC
Tel.: +27 011 466 0346
E-Mail: gartht@isagroup.co.za
www.isaza.co.za

Vereinigte Arabische Emirate
Mechatronics
Phone: +971 4 267 4311
Fax: +971 4 267 4312
E-mail: mechtron@emirates.net.ae

Nutzungsbedingungen

LINAK® legt großen Wert auf die Richtigkeit und Aktualität der Informationen über seine Produkte. Der Anwender ist jedoch dafür verantwortlich, die Eignung der LINAK Produkte für eine bestimmte Anwendung zu prüfen. Die Produkte von LINAK werden ständig weiterentwickelt und können jederzeit modifiziert und geändert werden. LINAK behält sich das Recht vor, Änderungen, Aktualisierungen und Anpassungen ohne vorherige Ankündigung durchzuführen. Aus dem gleichen Grund kann LINAK nicht für die Richtigkeit und den aktuellen Stand der gedruckten Informationen auf seinen Produkten garantieren.

LINAK ist bemüht, Aufträge zu erfüllen. Aus den bereits genannten Gründen kann LINAK jedoch nicht garantieren, dass ein bestimmtes Produkt zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbar ist. LINAK behält sich das Recht vor, den Verkauf von Produkten einzustellen, die auf der Website, in Katalogen oder in anderen schriftlichen Unterlagen, die von LINAK, LINAK Niederlassungen oder LINAK Partnern erstellt und produziert wurden, aufgeführt sind. Alle Verkäufe unterliegen den „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen für LINAK A/S“, die auf den LINAK Webseiten verfügbar sind. LINAK und das LINAK Logo sind eingetragene Warenzeichen von LINAK A/S. Alle Rechte vorbehalten.



WE IMPROVE YOUR LIFE