



HB190 Datenblatt

HB190

Die HB190 ist eine moderne Handbedienung, die für hochwertige medizinische Geräte entwickelt wurde. In 9,5 Reihen bietet sie den Pflegekräften 19 Bedientasten. Außerdem besitzt sie 21 LEDs, die äußerst benutzerfreundlich eine klare Übersicht über Batteriestatus, Sperrstatus und Serviceanzeige bieten.

Darüber hinaus wird die HB190 mit einem austauschbaren Kabel geliefert und besitzt die Schutzart IPX6 waschbar DURA™, sodass eine lange Produktlebensdauer sichergestellt wird.



Merkmale und Optionen:

- Gehäusefarbe: Lichtgrau, RAL 7035
- Schutzart: IPX6 waschbar DURA™
- Anzahl Tasten: 19
- Tastentyp: Dome
- Anzahl LEDs: 21
- Entflammbarkeitsklasse: UL94 V2
- Gewicht: 130 g
- Kabel: austauschbares Spiralkabel
- Frontfolie: Standard oder kundenspezifisch
- Hintergrundbeleuchtung: Ja
- Hall-Magnet: Ja

Verwendung:

- Betriebstemperatur: +5 °C bis +40 °C
- Lagertemperatur: -10 °C bis +50 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 % nicht kondensierend
- Operativer Luftdruck: 800 bis 1060 hPa
- Luftdruck bei der Lagerung: 700 bis 1060 hPa
- Betriebsmeter über dem Meeresspiegel: max. 2.000 Meter
- Zulassungen: IEC60601-1
IEC60601-1-2
- Kompatibilität: alle OpenBus™ Steuereinheiten
- Entflammbarkeitsklasse: UL94 V2
- Latexfrei: Ja


HB190
Bestellbeispiel:

	HB	
Typ	190	190 = HB190
Funktionalität	9A	9A = HB190 Standard
Display oder Tastatur	0	0 = Tastatur
Hall	1	1 = Hall
Beschleunigungssensor	0	0 = ohne
Hintergrundbeleuchtung	1	1 = Hintergrundbeleuchtung
Nicht genutzt	0	0 = ohne
Nicht genutzt	0	0 = ohne
Nicht genutzt	0	0 = ohne
Frontfolie Layout	2D	2D = HB190 Tastatur XD = Spezial
Frontfoliennummer	001	XXX = die letzten 3 Ziffern der Frontfoliennummer
Schutzart	W	W = waschbar
Farbe	1	1 = Lichtgrau (RAL 7035)
Montage	1	1 = Haken
Konnektivität	1	1 = Kabelgebunden
Steckertyp	1	1 = Modular 10-polig
Kabel	C	C = Spiral
Kabelfarbe	1	1 = Lichtgrau (RAL 7035)
Nicht genutzt	0	0 = ohne
Nicht genutzt	0	0 = ohne
Nicht genutzt	0	0 = ohne
Nicht genutzt	0	0 = ohne

Gewählte Artikelnummer:

HB1909A01010002D001W1111C10000

Maßzeichnungen



Zeichnungsnummer: 1034w1045

Nutzungsbedingungen

Der Anwender ist für den sach- und fachgerechten Einsatz der LINAK Produkte verantwortlich. LINAK legt großen Wert auf eine sorgfältige und aktuelle Dokumentation der Produkte. Dennoch kann es aufgrund einer kontinuierlichen Weiterentwicklung zu Änderungen der technischen Daten kommen. Diese Änderungen werden ohne vorherige Ankündigung vorgenommen. Daher kann LINAK nicht garantieren, dass diese Informationen auf Dauer Gültigkeit besitzen. Aus den gleichen Gründen kann LINAK auch nicht garantieren, dass ein bestimmtes Produkt auf Dauer lieferbar ist. Produkte können aus dem Vertrieb genommen werden, auch wenn diese noch auf der HomeSeite oder in Prospekten aufgeführt sind.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von LINAK.