


Handbedienung HB70

Datenblatt





Die HB70 bietet die gleichzeitige Ansteuerung mehrerer Aktuatoren, die für die Speicheroptionen genutzt werden können. Die Handbedienung HB70 kann sowohl für OpenBus™ als auch für analoge Systeme verwendet werden und ist in 3 Farben erhältlich: schwarz, anthrazitgrau und lichtgrau.

LINAK bietet die HB70 mit der Schutzklasse IPX6 als Standard und optional mit IPX6 Waschbar an. Sie verfügt über eine Reihe von Optionen wie Memory und Simultanantrieb. Die HB70 ist für den Betrieb mit den meisten Steuereinheiten von LINAK ausgelegt.

Merkmale und Optionen


- Leichte Bedienung für Links- und Rechtshänder
- Tastschalter sichern lange Lebensdauer
- Bis zu 10 berührungsfreundliche Tasten
- Schutzart IPX6, IPX6 Waschbar, IPX1 (CS27)
- 600 mm Spiralkabel
- Kundenspezifische Frontfolie
- Speicheroptionen
- Gleichzeitige Ansteuerung von bis zu 4 Aktuatoren
- Farbe Tiefschwarz (RAL 9005), Anthrazitgrau (RAL 7016), Lichtgrau (RAL 7035)

Verwendung

- Kompatibel mit den meisten Steuereinheiten von LINAK
- Zugelassen nach: EN 60601-1, EN 60335-1 und UL 60601-1 als Teil eines LINAK Antriebssystems


Abmessungen

(mm)



LINAK A/S
HB70001A

eCon Bestellbeispiel



- Nicht genutzt** 0 = ohne
- Nicht genutzt** 0 = ohne
- Nicht genutzt** 0 = ohne
- Kabel** S = gerade
C = spiral
R = gerade und spiral
X = speziell
N = ohne Kabel
- Kabelmaterial** N = ohne Kabel
0 = PVC
1 = PU
X = speziell
- Steckertyp** N = ohne Stecker
A = DIN (CB8/CB10/CB14/CBJC...)
B = Mini-Fit (CS27)
D = Modular 10 PIN (CB6/CB16/CBJH/CB20...)
X = speziell
- Kabelfarbe** 0 = nicht definiert
1 = Tiefschwarz RAL 9005
2 = Lichtgrau RAL 7035
3 = Anthrazitgrau RAL 7016
X = speziell
- Nicht genutzt** 0 = ohne
- Nicht genutzt** 0 = ohne
- Nicht genutzt** 0 = ohne
- Nicht genutzt** 0 = ohne
- Nicht genutzt** 0 = ohne
- Nicht genutzt** 0 = ohne
- Montage** Handbedienungen
0 = Haken
- Farbe** 1 = Tiefschwarz RAL 9005
2 = Lichtgrau RAL 7035
3 = Anthrazitgrau RAL 7016
X = speziell
- Schutzart** 1 = IPx1
6 = IPx6
W = IPx6 waschbar
- Nicht genutzt** 0 = ohne
- Nicht genutzt** 0 = ohne
- Hintergrundbeleuchtung** 0 = ohne
- Frontfoliennummer** die letzten 3 Zifferen der Frontfoliennummer
- Frontfolie** 0 = Standard
X = speziell
- Funktionalität** Handbedienungen (kommt vom Konfigurator)
0x = analog allgemein Standard
Ex = Matrix
Hx = analog allgemein Masse
Vx = OpenBus™
Cx = Verwenden Sie UE 61-03-003
xx = speziell
- Anzahl Reihen** 0 = ohne
1 = 1 Reihe
2 = 2 Reihen
3 = 3 Reihen
4 = 4 Reihen
5 = 5 Reihen
- Bedientyp** B7 = HB70
- Bedienelement** H = alle Handbedienungen

HB70 Standard-Frontfolien

Achten Sie bei der Bestellung darauf, dass die Funktionalität der Handbedienung mit den Symbolen auf der Frontfolie übereinstimmt.

Die letzten 2 Ziffern des Codes der Frontfolie sind für das Bestellbeispiel zu verwenden (xx).




00HBW071000



00HBW071001




00HBW071015



00HBW071019




00HBW071W001



00HBW071028




00HBW072000



00HBW072001



00HBW072003




00HBW072004



00HBW072033




00HBWW72037




00HBW072047




00HBW073000




00HBW073001




00HBW073005




00HBW073006




00HBW073034




00HBW073056




00HBWW73061




00HBW073W001




00HBW074000



00HBW074001




00HBW074026




00HBWW74042




00HBW074053




00HBWW74079




000HBWW74102




00HBW075000



00HBW075001



00HBW075021



00HBW075025



00HBWW75048

Kontakt

PRODUKTIONSSTÄTTEN

DÄNEMARK - FIRMENZENTRALE
LINAK A/S
TEL.: +45 73 15 15 15
FAX: +45 74 45 80 48
FAX (VERTRIEB): +45 73 15 16 13
WWW.LINAK.COM

CHINA

LINAK (SHENZHEN) ACTUATOR SYSTEMS,
LTD.
TEL.: +86 755 8610 6656
TEL.: +86 755 8610 6990
WWW.LINAK.CN

SLOWAKEI

LINAK SLOVAKIA S.R.O.
TEL.: +421 51 7563 444
WWW.LINAK.SK

THAILAND

LINAK APAC LTD.
TEL.: +66 33 265 400
WWW.LINAK.COM

USA

LINAK U.S. INC.
NORD- UND SÜDAMERIKA HAUPTSTZT
TEL.: +1 502 253 5595
FAX: +1 502 253 5596
WWW.LINAK-US.COM
WWW.LINAK-LATINAMERICA.COM

NIEDERLASSUNGEN

Australien
LINAK Australia Pty. Ltd
Tel.: +61 3 8796 9777
Fax: +61 3 8796 9778
E-Mail: sales@linak.com.au
www.linak.com.au

Belgien
LINAK Actuator-Systems NV/SA
(Belgien & Luxemburg)
Tel.: +32 (0)9 230 01 09
E-Mail: beinfo@linak.be
www.linak.be - www.fr.linak.be

Brasilien
LINAK Do Brasil Comércio De Atuadores
Ltda.
Tel.: +55 (11) 2832 7070
Fax: +55 (11) 2832 7060
E-Mail: info@linak.com.br
www.linak.com.br

Dänemark - International
LINAK International
Tel.: +45 73 15 15 15
E-Mail: info@linak.com
www.linak.com

Dänemark - Vertrieb
LINAK DANMARK A/S
Tel.: +45 86 80 36 11
Fax: +45 86 82 90 51
E-Mail: linak@linak-silkeborg.dk
www.linak.dk

Deutschland
LINAK GmbH
Tel.: +49 6043 9655 0
Fax: +49 6043 9655 60
E-Mail: info@linak.de
www.linak.de

Finnland
LINAK OY
Tel.: +358 10 841 8700
E-Mail: linak@linak.fi
www.linak.fi

Frankreich
LINAK FRANCE E.U.R.L.
Tel.: +33 (0) 2 41 36 34 34
Fax: +33 (0) 2 41 36 35 00
E-Mail: linak@linak.fr
www.linak.fr

Indien
LINAK A/S India Liaison Office
Tel.: +91 120 4531797
Fax: +91 120 4786428
E-Mail: info@linak.in
www.linak.in

Irland
LINAK UK Limited (Irland)
Tel.: +44 (0)121 544 2211
Fax: +44 (0)121 544 2552
+44 (0)796 855 1606 (UK
Mobil)

+35 387 634 6554 (Republik
Irland Mobil)
E-Mail: sales@linak.co.uk
www.linak.co.uk

Italien
LINAK ITALIA S.r.l.
Tel.: +39 02 48 46 33 66
Fax: +39 02 48 46 82 52
E-Mail: info@linak.it
www.linak.it

Japan
LINAK K.K.
Tel.: 81-45-533-0802
Fax: 81-45-533-0803
E-Mail: linak@linak.jp
www.linak.jp

Kanada
LINAK Canada Inc.
Tel.: +1 502 253 5595
Fax: +1 416 255 7720
E-Mail: info@linak.ca
www.linak-us.com

Malaysia
LINAK Actuators Sdn. Bhd.
Tel.: +60 4 210 6500
Fax: +60 4 226 8901
E-Mail: info@linak-asia.com
www.linak.my

Niederlande
LINAK Actuator-Systems B.V.
Tel.: +31 76 5 42 44 40 /
+31 76 200 11 10
E-Mail: info@linak.nl
www.linak.nl

Neuseeland
LINAK New Zealand Ltd
Tel.: +64 9580 2071
Fax: +64 9580 2072
E-Mail: nzsales@linak.com.au
www.linak.com.au

Norwegen
LINAK Norge AS
Tel.: +47 32 82 90 90
E-Mail: info@linak.no
www.linak.no

Österreich
LINAK GmbH - Zweigniederlassung
Österreich (Wien)
Tel.: +43 (1) 890 7446
Fax: +43 (1) 890 744615
E-Mail: info@linak.de
www.linak.at - www.linak.hu

Polen
LINAK Polska
LINAK Danmark A/S (Spółka Akcyjna)
Tel.: +48 22 295 09 70 /
+48 22 295 09 71
E-Mail: info@linak.pl
www.linak.pl

Republik Korea
LINAK Korea Ltd.
Tel.: +82 2 6231 1515
Fax: +82 2 6231 1516
E-mail: info@linak.kr
www.linak.kr

Schweden
LINAK Scandinavia AB
Tel.: +46 8 732 20 00
Fax: +46 8 732 20 50
E-Mail: info@linak.se
www.linak.se

Schweiz
LINAK AG
Tel.: +41 43 388 31 88
Fax: +41 43 388 31 87
E-Mail: info@linak.ch
www.linak.ch - www.fr.linak.ch
www.it.linak.ch

Slowakei
LINAK SLOVAKIA S.R.O.
Tel.: +421 51 7563 444
www.linak.sk

Spanien
LINAK Actuadores, S.Lu
Tel.: +34 93 588 27 77
Fax: +34 93 588 27 85
E-mail: esma@linak.es
www.linak.es

Taiwan
LINAK (Shenzhen) Actuator systems Ltd.
Taiwan Representative office
Tel.: +886 2 272 90068
Fax: +886 2 272 90096
E-Mail: sales@linak.com.tw
www.linak.com.tw

Tschechische Republik
LINAK C&S s.r.o.
Tel.: +42 058 174 1814
Fax: +42 058 170 2452
E-Mail: info@linak.cz
www.linak.cz - www.linak.sk

Türkei
LINAK İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.
Tel.: +90 312 4726338
Fax: +90 312 4726635
E-Mail: info@linak.com.tr
www.linak.com.tr

Vereinigtes Königreich
LINAK UK Limited
Tel.: +44 (0)121 544 2211
Fax: +44 (0)121 544 2552
E-Mail: sales@linak.co.uk
Www.linak.co.uk

VERTRETUNGEN

Argentinien
NOVOTEC ARGENTINA SRL
Tel.: 011-4303-8989 / 8900
Fax: 011-4032-0184
E-Mail: info@novotecargentina.com
www.novotecargentina.com

Indien
Mechatronics Control Equipments India
Pvt Ltd
Tel.: +91-44-28558484, 85
E-Mail: bala@mechatronicscontrol.com
www.mechatronicscontrol.com

Indonesien
PT. HIMALAYA EVEREST JAYA
Tel.: +6 221 544 8956
+6 221 544 8965
Fax: +6 221 619 1925

Fax (Vertrieb): +6 221 619 4658
E-Mail: hejplastic-div@centrin.net.id
www.hej.co.id

Israel
NetivTech LTD
Phone: +972 55-2266-535
Fax: +972 2-9900-560
Email: info@NetivTech.com
www.netivtech.com

Kolumbien
MEM Ltda
Tel.: +[57] (1) 334-7666
Fax: +[57] (1) 282-1684
E-Mail: servicioalcliente@memltda.com.
co
www.mem.net.co

Singapur
Servo Dynamics Pte Ltd
Tel.: +65 6844 0288
Fax: +65 6844 0070
E-Mail: servodynamics@servo.com.sg

Südafrika
Industrial Specialised Applications CC
Tel.: +27 011 466 0346
E-Mail: gartht@isagroup.co.za
www.isaza.co.za

Vereinigte Arabische Emirate
Mechatronics
Phone: +971 4 267 4311
Fax: +971 4 267 4312
E-mail: mechtron@emirates.net.ae

Nutzungsbedingungen

LINAK® legt großen Wert auf die Richtigkeit und Aktualität der Informationen über seine Produkte. Der Anwender ist jedoch dafür verantwortlich, die Eignung der LINAK Produkte für eine bestimmte Anwendung zu prüfen. Die Produkte von LINAK werden ständig weiterentwickelt und können jederzeit modifiziert und geändert werden. LINAK behält sich das Recht vor, Änderungen, Aktualisierungen und Anpassungen ohne vorherige Ankündigung durchzuführen. Aus dem gleichen Grund kann LINAK nicht für die Richtigkeit und den aktuellen Stand der gedruckten Informationen auf seinen Produkten garantieren.

LINAK ist bemüht, Aufträge zu erfüllen. Aus den bereits genannten Gründen kann LINAK jedoch nicht garantieren, dass ein bestimmtes Produkt zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbar ist. LINAK behält sich das Recht vor, den Verkauf von Produkten einzustellen, die auf der Website, in Katalogen oder in anderen schriftlichen Unterlagen, die von LINAK, LINAK Niederlassungen oder LINAK Partnern erstellt und produziert wurden, aufgeführt sind. Alle Verkäufe unterliegen den „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen für LINAK A/S“, die auf den LINAK Webseiten verfügbar sind. LINAK und das LINAK Logo sind eingetragene Warenzeichen von LINAK A/S. Alle Rechte vorbehalten.



WE IMPROVE YOUR LIFE