HC50

Datenblatt

LINAK.DE/HOMELINE
LINAK.AT/HOMELINE

LINAK®
WE IMPROVE YOUR LIFE

Die Handbedienung HC50, die für die Steuerung von Komfortbetten mit modernen Systemen wie TD4 Advanced, TD5 Advanced oder LA18 IC Advanced entwickelt wurde, hat ein zeitgemäßes Design, das mit seiner schwarzen, matten Oberfläche dem aktuellen Trend in der Inneneinrichtung entspricht.

Die HC50 ist nur als kundenspezifische Fernbedienung erhältlich, d. h. Sie können Ihre eigenen Symbole auf dem Tastenfeld wählen und optional Ihr eigenes Logo auf der Vorderseite anbringen.

Die HC50 vereint ergonomisches Design und Funktionalität in einer benutzerfreundlichen Handbedienung mit einer Taste für jede Funktion. Standardmäßig verfügt die HC50 über einen Speicher für Favoritenpositionen, eine Unterbettlichttaste und eine Taschenlampenfunktion.

Merkmale/Optionen/Kompatibilität/Verwendung

Merkmale

- Handbedienung für bis zu 4 Kanäle
- Farbe: Tiefschwarz (RAL 9005) mattiert
- Schwarze Gummitasten mit weißem Aufdruck für intuitive Bedienung
- Individuelle Symbole auf dem Tastenfeld
- Gleichzeitiges Auf- und Abfahren
- Bis zu 3 Favoritenpositionen
- Taschenlampenfunktion
- Taste für Unterbettbeleuchtung
- Metallplatte zur magnetischen Befestigung am Bett
- Basierend auf Bluetooth® Low Energy Technologie
- PVC-frei (PVC-Free™)

Optionen

- Kundenspezifisches Logo auf der Vorderseite
- Kundenspezifische Farbe

Kompatibilität

- TD4 Advanced
- TD5 Advanced
- LA10
- LA18 IC Advanced
- Bluetooth®-Adapter

Verwendung

- Für die Verwendung in trockenen Innenräumen

Parameter	Betrieb	Lagerung und Transport
Temperatur:	10 bis 40 °C	-10 bis +50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	20 % bis 80 % - nicht kondensierend	20 % bis 80 % - nicht kondensierend
Luftdruck:	700 bis 1.060 hPa	700 bis 1.060 hPa
Höhenlage:	Max. 2000 m	Max. 2000 m

- Benötigt 2 x AAA-Batterien (nicht enthalten), austauschbar
- FCC- und IC-Zulassung
- Zugelassen für europäische Märkte
  (wenn Sie Informationen über andere Märkte benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Niederlassung von LINAK)

Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG Inc. und werden von LINAK A/S unter Lizenz verwendet.

Bestellung

Der HC50 ist nur als Spezialartikel erhältlich.



Anmerkung:

- Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Mindestbestellmenge (MOQ):

- Spezialartikel: 416 Stück (immer in Vielfachen von 104 Stück)
- Oberteil, obere Abdeckung und/oder Batterieabdeckung in kundenspezifischen Farben: 1040 Stück (immer in Vielfachen von 104 Stück)

Produktbeispiele

HC52 Designbeispiel	HC53 Designbeispiel	HC54 Designbeispiel
■ Verstellung von Rückenteil und Beinauflage ■ Gleichzeitige Ansteuerung von Kanälen ■ 3 Lieblingspositionen ■ Taschenlampenfunktion ■ Taste für Unterbettbeleuchtung ■ Großes Logo auf der Vorderseite	■ Verstellung von Rückenteil und Beinauflage ■ Einstellung der Nackenstütze ■ Gleichzeitige Ansteuerung von Kanälen ■ 3 Lieblingspositionen ■ Taschenlampenfunktion ■ Taste für Unterbettbeleuchtung ■ Kleines Logo auf der Vorderseite	■ Verstellung von Rückenteil und Beinauflage ■ Einstellung der Nackenstütze ■ Einstellung der Matratzensteifigkeit (Kopf- und Fußende) ■ Gleichzeitige Ansteuerung von Kanälen ■ 3 Lieblingspositionen ■ Taschenlampenfunktion ■ Taste für Unterbettbeleuchtung ■ Kleines Logo auf der Vorderseite

Tasten-Symbole

Der HC50 ist nur als Spezialartikel erhältlich.

Entwerfen Sie Ihre eigenen Tastensymbole oder wählen Sie aus unseren vordefinierten Symbolen.

Gleichzeitiger Betrieb

Mit dieser Handbedienung ist es möglich, die Motoren gleichzeitig auf und ab zu fahren. Wenn das System mehr als zwei Motoren hat, laufen diese nacheinander, da maximal zwei Motoren gleichzeitig laufen können. Der Simultanantrieb kann so konfiguriert werden, dass entweder zwei Motoren oder ein Motor gleichzeitig laufen und auch die Reihenfolge, in der die Motoren laufen, kann konfiguriert werden.

Maßzeichnungen

Alle Maße sind in mm angegeben.

HC52

Zeichnungsnummer 1016W4002

Abbildung 1 HC52 Abmessungen (mm)

HC53



Zeichnungsnummer 1016W4003

Abbildung 2 HC53 Abmessungen (mm)

HC54

Zeichnungsnummer 1016W4001

Abbildung 3 HC54 Abmessungen (mm)

Integrierte Metallplatte zur magnetischen Halterung

Die HC50 enthält eine 28 x 50 mm große Metallplatte. Die Metallplatte ermöglicht es, die Handbedienung an einem Magneten am Bettrahmen zu befestigen. Die Metallplatte wird wie in der Zeichnung unten gezeigt angebracht.





Die Stärke des Magnetfeldes zwischen der Handbedienung und dem Bett hängt von der Art und Dicke der Bettpolsterung ab.

Kontakt

PRODUKTIONSSTÄTTEN

DÄNEMARK - FIRMENZENTRALE
LINAK A/S
TEL.: +45 73 15 15 15
FAX: +45 74 45 80 48
FAX (VERTRIEB): +45 73 15 16 13
WWW.LINAK.COM

CHINA
LINAK (SHENZHEN) ACTUATOR SYSTEMS, LTD.
TEL.: +86 755 8610 6656
TEL.: +86 755 8610 6990
WWW.LINAK.CN

SLOWAKEI
LINAK SLOVAKIA S.R.O.
TEL.: +421 51 7563 444
WWW.LINAK.SK

THAILAND
LINAK APAC LTD.
TEL.: +66 33 265 400
WWW.LINAK.COM

USA
LINAK U.S. INC.
NORD- UND SÜDAMERIKA HAUPTSITZ
TEL.: +1 502 253 5595
FAX: +1 502 253 5596
WWW.LINAK-US.COM
WWW.LINAK-LATINAMERICA.COM

NIEDERLASSUNGEN

Australien
LINAK Australia Pty. Ltd
Tel.: +61 3 8796 9777
Fax: +61 3 8796 9778
E-Mail: sales@linak.com.au
www.linak.com.au

Belgien
LINAK Actuator-Systems NV/SA (Belgien & Luxemburg)
Tel.: +32 (0)9 230 01 09
E-Mail: beinfo@linak.be
www.linak.be - www.fr.linak.be

Brasilien
LINAK Do Brasil Comércio De Atuadores Ltda.
Tel.: +55 (11) 2832 7070
Fax: +55 (11) 2832 7060
E-Mail: info@linak.com.br
www.linak.com.br

Dänemark - International
LINAK International
Tel.: +45 73 15 15 15
E-Mail: info@linak.com
www.linak.com

Dänemark - Vertrieb
LINAK DANMARK A/S
Tel.: +45 86 80 36 11
Fax: +45 86 82 90 51
E-Mail: linak@linak-silkeborg.dk
www.linak.dk

Deutschland
LINAK GmbH
Tel.: +49 6043 9655 0
Fax: +49 6043 9655 60
E-Mail: info@linak.de
www.linak.de

Finnland
LINAK OY
Tel.: +358 10 841 8700
E-Mail: linak@linak.fi
www.linak.fi

Frankreich
LINAK FRANCE E.U.R.L
Tel.: +33 (0) 2 41 36 34 34
Fax: +33 (0) 2 41 36 35 00
E-Mail: linak@linak.fr
www.linak.fr

Indien
LINAK A/S India Liaison Office
Tel.: +91 120 4531797
Fax: +91 120 4786428
E-Mail: info@linak.in
www.linak.in

Irland
LINAK UK Limited (Irland)
Tel.: +44 (0)121 544 2211
Fax: +44 (0)121 544 2552
+44 (0)796 855 1606 (UK Mobil)
+35 387 634 6554 (Republik Irland Mobil)
E-Mail: sales@linak.co.uk
www.linak.co.uk

Italien
LINAK ITALIA S.r.l.
Tel.: +39 02 48 46 33 66
Fax: +39 02 48 46 82 52
E-Mail: info@linak.it
www.linak.it

Japan
LINAK K.K.
Tel.: 81-45-533-0802
Fax: 81-45-533-0803
E-Mail: linak@linak.jp
www.linak.jp

Kanada
LINAK Canada Inc.
Tel.: +1 502 253 5595
Fax: +1 416 255 7720
E-Mail: info@linak.ca
www.linak-us.com

Malaysia
LINAK Actuators Sdn. Bhd.
Tel.: +60 4 210 6500
Fax: +60 4 226 8901
E-Mail: info@linak-asia.com
www.linak.my

Niederlande
LINAK Actuator-Systems B.V.
Tel.: +31 76 5 42 44 40 / +31 76 200 11 10
E-Mail: info@linak.nl
www.linak.nl

Neuseeland
LINAK New Zealand Ltd
Tel.: +64 9580 2071
Fax: +64 9580 2072
E-Mail: nzsales@linak.com.au
www.linak.com.au

Norwegen
LINAK Norge AS
Tel.: +47 32 82 90 90
E-Mail: info@linak.no
www.linak.no

Österreich
LINAK Gmbh - Zweigniederlassung Österreich (Wien)
Tel.: +43 (1) 890 7446
Fax: +43 (1) 890 744615
E-Mail: info@linak.de
www.linak.at - www.linak.hu

Polen
LINAK Polska
LINAK Danmark A/S (Spólka Akcyjna)
Tel.: +48 22 295 09 70 / +48 22 295 09 71
E-Mail: info@linak.pl
www.linak.pl

Republik Korea
LINAK Korea Ltd.
Tel.: +82 2 6231 1515
Fax: +82 2 6231 1516
E-mail: info@linak.kr
www.linak.kr

Schweden
LINAK Scandinavia AB
Tel.: +46 8 732 20 00
Fax: +46 8 732 20 50
E-Mail: info@linak.se
www.linak.se

Schweiz
LINAK AG
Tel.: +41 43 388 31 88
Fax: +41 43 388 31 87
E-Mail: info@linak.ch
www.linak.ch - www.fr.linak.ch
www.it.linak.ch

Slowakei
LINAK SLOVAKIA S.R.O.
Tel.: +421 51 7563 444
www.linak.sk

Spanien
LINAK Actuadores, S.L.u
Tel.: +34 93 588 27 77
Fax: +34 93 588 27 85
E-mail: esma@linak.es
www.linak.es

Taiwan
LINAK (Shenzhen) Actuator systems Ltd.
Taiwan Representative office
Tel.: +886 2 272 90068
Fax: +886 2 272 90096
E-Mail: sales@linak.com.tw
www.linak.com.tw

Tschechische Republik
LINAK C&S s.r.o.
Tel.: +42 058 174 1814
Fax: +42 058 170 2452
E-Mail: info@linak.cz
www.linak.cz - www.linak.sk

Türkei
LINAK İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.
Tel.: + 90 312 4726338
Fax: + 90 312 4726635
E-Mail: info@linak.com.tr
www.linak.com.tr

Vereinigtes Königreich
LINAK UK Limited
Tel.: +44 (0)121 544 2211
Fax: +44 (0)121 544 2552
E-Mail: sales@linak.co.uk
Www.linak.co.uk

VERTRETUNGEN

Argentinien
NOVOTEC ARGENTINA SRL
Tel.: 011-4303-8989 / 8900
Fax: 011-4032-0184
E-Mail: info@novotecargentina.com
www.novotecargentina.com

Indien
Mechatronics Control Equipments India Pvt Ltd
Tel.: +91-44-28558484, 85
E-Mail: bala@mechatronicscontrol.com
www.mechatronicscontrol.com

Indonesien
PT. HIMALAYA EVEREST JAYA
Tel.: +6 221 544 8956, +6 221 544 8965
Fax: +6 221 619 1925
Fax (Vertrieb): +6 221 619 4658
E-Mail: hejplastic-div@centrin.net.id
www.hej.co.id

Israel
NetivTech LTD
Phone: +972 55-2266-535
Fax: +972 2-9900-560
Email: info@NetivTech.com
www.netivtech.com

Kolumbien
MEM Ltda
Tel.: +[57] (1) 334-7666
Fax: +[57] (1) 282-1684
E-Mail: servicioalcliente@memltda.com.co
www.mem.net.co

Singapur
Servo Dynamics Pte Ltd
Tel.: +65 6844 0288
Fax: +65 6844 0070
E-Mail: servodynamics@servo.com.sg

Südafrika
Industrial Specialised Applications CC
Tel.: +27 011 466 0346
E-Mail: gartht@isagroup.co.za
www.isaza.co.za

Vereinigte Arabische Emirate
Mechatronics
Phone: +971 4 267 4311
Fax: +971 4 267 4312
E-mail: mechtron@emirates.net.ae

Nutzungsbedingungen

LINAK® legt großen Wert auf die Richtigkeit und Aktualität der Informationen über seine Produkte. Der Anwender ist jedoch dafür verantwortlich, die Eignung der LINAK Produkte für eine bestimmte Anwendung zu prüfen.
Die Produkte von LINAK werden ständig weiterentwickelt und können jederzeit modifiziert und geändert werden. LINAK behält sich das Recht vor, Änderungen, Aktualisierungen und Anpassungen ohne vorherige Ankündigung durchzuführen. Aus dem gleichen Grund kann LINAK nicht für die Richtigkeit und den aktuellen Stand der gedruckten Informationen auf seinen Produkten garantieren.

LINAK ist bemüht, Aufträge zu erfüllen. Aus den bereits genannten Gründen kann LINAK jedoch nicht garantieren, dass ein bestimmtes Produkt zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbar ist. LINAK behält sich das Recht vor, den Verkauf von Produkten einzustellen, die auf der Website, in Katalogen oder in anderen schriftlichen Unterlagen, die von LINAK, LINAK Niederlassungen oder LINAK Partnern erstellt und produziert wurden, aufgeführt sind.
Alle Verkäufe unterliegen den „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen für LINAK A/S“, die auf den LINAK Webseiten verfügbar sind.
LINAK und das LINAK Logo sind eingetragene Warenzeichen von LINAK A/S. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright© LINAK . 2026-02 LIT-22-03-024 B

LINAK®
WE IMPROVE YOUR LIFE