



Handbedienung HD80 Datenblatt

HD80

Mit der HD80 ist es möglich, zwei Handbedienungen in einer Einheit zu haben. Die Handbedienung ist mit einer Magnet-Sperrfunktion ausgestattet, sodass zwei Betriebsebenen möglich sind – eine für den Patienten und dessen Angehörige und eine für das Pflegepersonal. Die HD80 bietet mittels LED-Anzeige eine gute Übersicht der gesperrten oder entsperrten Funktionen. Die Handbedienung wurde für die Verwendung mit OpenBus™ Systemen entwickelt.

Die HD80 bietet:

- bis zu 6 Tastenreihen mit optionaler LED-Anzeige
- bis zu 42 LEDs zur Anzeige
- LINAK OpenBus™ Technologie
- intuitive Bedienung
- 2 Betriebsebenen: Patient und Pflegepersonal
- LED Beleuchtung



Merkmale und Optionen:



- Gehäusefarbe: Lichtgrau (RAL 7035), Anthrazitgrau (RAL 7016)
- Schutzart: IPX4 (Standard), IPX6 waschbar DURA™
- Anzahl Tasten: bis zu 11 gewölbte Tasten, Magnetsensortaste
- Frontfolie: Standard oder kundenspezifisch
- Kabel: spiral 600 mm PU, Modularstecker
- Tastentyp: Gewölbt und Magnetsensortaste.
Zur Aktivierung der Magnetsensortaste verwenden Sie den Magnetschlüssel 0858008
- LED Anzeige: bis zu 42 LEDs, optional mit LED Beleuchtung
- Halterung: Haken oder Magnet

Verwendung:

- Betriebstemperatur: 5° bis 40 °C
- Lagertemperatur: -10 °C bis +50 °C
- Kompatibilität: Kompatibel mit OpenBus™ Steuereinheiten. Bitte kontaktieren Sie LINAK.
- Relative Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 % – nicht kondensierend
- Luftdruck: 700 bis 1060 hPa
- Höhenmeter: max. 3.000 Meter über dem Meeresspiegel
- Zulassungen: IEC60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1 und CAN/CSA-22.2 No 60601-1

Abmessungen (mm):

HD80



mit Haken




mit Magnet

Bestellbeispiel:

Bestellnummer	Bedienelement	Bedientyp	Anzahl Reihen	Interface	Frontfolie	Frontfoliennummer	Nicht genutzt	Nicht genutzt	Nicht genutzt	Schutzart	Farbe	Montage	Funktionalität	SW Konfiguration	Kabelfarbe	Steckertyp	Kabelmaterial	Kabeltyp	Nicht genutzt	Nicht genutzt	Nicht genutzt	
H D8 4 C1 J 055 0 0 0 4 - 2 0 012 001 2 D 1 C 0 0 0	H	D8	4	C1	J	055	0	0	0	4	-	2	0	012	001	2	D	1	C	0	0	0
	Bedienelement	Bedientyp	Anzahl Reihen	Interface	Frontfolie	Frontfoliennummer	Nicht genutzt	Nicht genutzt	Nicht genutzt	Schutzart	Farbe	Montage	Funktionalität	SW Konfiguration	Kabelfarbe	Steckertyp	Kabelmaterial	Kabeltyp	Nicht genutzt	Nicht genutzt	Nicht genutzt	
	H = alle Handbedienungen	D8 = HD8x	1 = 1 Reihe 2 = 2 Reihen 3 = 3 Reihen 4 = 4 Reihen 5 = 5 Reihen 6 = 6 Reihen Erklärung: Platzierung der verwendeten Tastenreihen legt die Anzahl der Reihen fest	C1 = OpenBus™ "LIXEDIT" - konfigurierbar CX = speziell	J	Die letzten 3 Ziffern der Frontfoliennummer	0 = ohne	0 = ohne	0 = ohne	4 = IPx4 (Standard) W = IPX6 waschbar DURA™	2 = Lichtgrau RAL 7035 3 = Anthrazitgrau RAL 7016	0 = Haken M = Magnet	012 = Standard 01X = speziell	xxx= spezielle Lix Konfiguration 001= Standard Software	2 = Lichtgrau RAL 7035 3 = Anthrazitgrau RAL 7016	D = Modular-Stecker 10 PIN / 6-adrig	1 = PU	C = spiral 600 mm	0 = ohne	0 = ohne	0 = ohne	

Frontfolie für HD80



00HD841J-055
(Standard)

Magnetschlüssel - Artikelnummer 0858008



LINAK® übernimmt keine Verantwortung für mögliche Fehler oder Ungenauigkeiten in Katalogen, Broschüren und anderem Material. LINAK® behält sich das Recht vor, seine Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. LINAK kann die Produktverfügbarkeit nicht garantieren und behält sich das Recht vor, den Verkauf eines Produktes einzustellen. Der Anwender ist dafür verantwortlich, die Eignung von LINAK Produkten für eine bestimmte Anwendung zu bestimmen. Alle Verkäufe unterliegen den ‚Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen‘, die auf den LINAK Webseiten verfügbar sind.

LINAK und das LINAK Firmenlogo sind eingetragene Warenzeichen von LINAK A/S. Alle Rechte vorbehalten.

HINWEISE ZUR MONTAGE UND NUTZUNG FINDEN SIE IN DER ENTSPRECHENDEN MONTAGEANLEITUNG.