



DESKLIFT™ SetPack

Datenblatt

DESKLIFT™ SetPack

DESKLIFT™ SetPack ist die bequemste Möglichkeit, ein komplettes zweibeiniges Motorset in einer Box verpackt anzubieten. Wählen Sie zwischen mehreren vorkonfigurierten Systemen und verschicken Sie komplette Systeme. Diese Lösung eignet sich besonders für die Montage vor Ort. Die Box und die Einleger sind aus Pappe und nach Gebrauch leicht zu entsorgen und zu recyceln. Die Box schützt den Inhalt sicher und sorgt für eine problemlose Handhabung. Kombiniert mit dem Kick & Click™ Set und dem DESKLIFT™ Feet Set, bildet das DL SetPack einen kompletten höhenverstellbaren Schreibtischrahmen.



Verfügbare Produkte für DESKLIFT™ SetPack:

Säulen:	DL5, DL6, DL10, DL11, DL15 oder DL16, DL19 Standard oder IC Versionen
Steuereinheit:	CBD6S 200W (120 V & 230 V) oder SMPS001, SMPS2 oder SMPS006 wenn ein IC System gewählt wurde
Kabel:	Motorkabel (1.000 mm, 1.550 mm oder 2.000 mm) Netzkabel (Länderspezifisch)
Bedienelemente:	DPA, DPB, DPG1K, DPG1M, DPG1B, DPG1C, DPF1K, DPF1D, DPF1M, DPF1C (+ Montagebeschlag)

Weitere Produktinformationen finden Sie in der Übersicht Kombinationsmöglichkeiten.


Einzelheiten zur Box:

- Neutraler, brauner Karton
- Aus recyclingfähigem Material. Die Box und die Einleger sind mit dem „Recycling“ Symbol gekennzeichnet
- Abmessungen:
DL5/DL6 Box: 230x785x140 mm
DL10/DL11/DL19 Box: 290x795x140 mm
- Boxen pro Palette: (5 Boxen in 6 Lagen):
DL5/DL6: 30 Kartons pro Palette (5 Boxen in 6 Lagen)
DL10/DL11/DL19: 24 Kartons (4 Boxen in 6 Lagen)
- Typisches Gewicht einer Box ist 15-19 kg, je nach Säulentyp

Bitte beachten Sie, dass die DESKLIFT™ SetPack-Boxen nicht für den Einzelpaketversand gedacht sind.

Kombinationsmöglichkeiten:

DLS 2 DL06 0 E B 650 560 A AA 0 A AA 0 0 0



Standard

0 = Standard

Standard

0 = Standard

DPF Beschlag

B = 90 Grad

0 = ohne

Desk Panel

AA = DPA

AB = DPB

AD = DPG1K

AE = DPG1M Vollversion

AF = DPG1M eingeschränkte Version

AG = DPG1B Vollversion

AH = DPG1B eingeschränkte Version

AI = DPG1C Vollversion Zoll

AJ = DPG1C Vollversion cm

AK = DPF1K

AL = DPG1C eingeschränkte Version Zoll

AM = DPG1C eingeschränkte Version cm

AN = DPF1M

AO = DPF1D cm

AP = DPF1D Zoll

AQ = DPF1C cm

AR = DPF1C Zoll

Motorkabel

A = 1.000 mm

B = 1.550 mm

C = 2.000 mm

DC Kabel

0 = Standard

A = 1.800 mm

B = 3.500 mm

Netzkabel

(* = PVC Frei)

AA = EU 0015869*, 2,0m

AB = UK 0015588, 3,2m

AC = US 0015942, 3,2m

AD = CH 0015833, 3,2m

AE = EU 0015562, 3,2m

AF = CH 0015618*, 2,0m

AG = US 0015862*, 3,2m

AH = KOR 0015864, 3,2m

AI = EU 0015870*, 3,2m

AJ = JP 0015841, 3,2m

AK = EU 0015801 (SMPS006)

AL = UK 0015804 (SMPS006)

AM = JP 0015806 (SMPS006)

AN = US 0015188 (SMPS006)

AO = KOR 0015865 (SMPS006)

AO = Kein Kabel (SMPS001/002)

Steuereinheit

Netzteil

A = CBD6S, 200W, EU

B = CBD6S, 200W, US

F = SMPS001

G = SMPS002

H = SMPS006

Einbaumaße

560 = 560 mm

645 = 645 mm

Hublänge

650 = 650 mm

500 = 500 mm

Beschlag

0 = Kein Beschlag

1 = Bench-Beschlag (nur DL19)

Farbe

A = Weißaluminium RAL 9006

B = Tiefschwarz RAL 9005

D = Verkehrsweiß RAL 9016

Motortyp

E = PIEZO

0 = Standard

Steigung

0 = Standard Spindelsteigung (20 mm)

1 = 12 mm Spindelsteigung (DL6 oder DL19)

Säulentyp

DL5 = DL5 oder DL5IC

DL6 = DL6 oder DL6IC

DL10 = DL10 oder DL10IC

DL11 = DL11 oder DL11IC

DL15 = DL15 oder DL15IC

DL16 = DL16 oder DL16IC

DL19 = DL19 oder DL19IC

Tischtyp

2 = 2 Beine

DESKLIFT SetPack

DLS

Nutzungsbedingungen

Der Anwender ist für den sach- und fachgerechten Einsatz der LINAK Produkte verantwortlich. LINAK legt großen Wert auf eine sorgfältige und aktuelle Dokumentation der Produkte. Dennoch kann es aufgrund einer kontinuierlichen Weiterentwicklung zu Änderungen der technischen Daten kommen. Diese Änderungen werden ohne vorherige Ankündigung vorgenommen. Daher kann LINAK nicht garantieren, dass diese Informationen auf Dauer Gültigkeit besitzen. Aus den gleichen Gründen kann LINAK auch nicht garantieren, dass ein bestimmtes Produkt auf Dauer lieferbar ist. Produkte können aus dem Vertrieb genommen werden, auch wenn diese noch auf der HomeSeite oder in Prospekten aufgeführt sind.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von LINAK.