



## Ladeschale CHL40 Datenblatt

# CHL40

---

Die Ladeschale CHL40 gehört zur LIFT40 Familie. Sie dient als Halter während des Ladens der LIFT40 Akkus und kann an eine Wand oder auch horizontal auf einem Rahmen montiert werden.

CHL40 ist mit gut sichtbaren Ladeanzeigen ausgestattet. Geladen werden die Akkus über das Stecker-Ladegerät CH01, das durch seinen universellen Spannungseingang weltweit betrieben werden kann.



---

## **Merkmale und Optionen:**

- Funktionales und elegantes Design mit ergonomischer Handhabung des Akkus
- Ladezeit BAL40-Akkupack: ca. 5-6 Stunden
- Ladestrom: bis zu 500 mA (von CH01)
- Ladeschnittstelle: über DC-Stecker des Ladegeräts CH01
- Ladeanzeige: LED
- Farbe: Lichtgrau RAL 7035
- Schutzart: IPX4

## **Verwendung:**

- Betriebstemperatur: +5 °C bis 40 °C
- Lagertemperatur: -10 °C bis 50 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 % - nicht kondensierend
- Luftdruck: 700 bis 1060 hPa
- Höhenmeter: max. 3.000 Meter über dem Meeresspiegel
- Nominale Stromaufnahme: Max. 500 mA (CH01-Spezifikation)
- Stromverbrauch (Standby): max. 2,5 W
- Stromverbrauch (Laden): max. 19 W
- Zulassungen: (bevorstehend)
  - IEC 60601-1
  - ANSI/AAMI ES60601-1
  - CAN/CSA-22.2 No. 60601-1
  - Australische Abweichung, kanadische Abweichung



LINAK® übernimmt keine Verantwortung für mögliche Fehler oder Ungenauigkeiten in Katalogen, Broschüren und anderem Material. LINAK® behält sich das Recht vor, seine Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. LINAK kann die Produktverfügbarkeit nicht garantieren und behält sich das Recht vor, den Verkauf eines Produktes einzustellen. Der Anwender ist dafür verantwortlich, die Eignung von LINAK Produkten für eine bestimmte Anwendung zu bestimmen. Alle Verkäufe unterliegen den „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“, die auf den LINAK Webseiten verfügbar sind.

LINAK und das LINAK Firmenlogo sind eingetragene Warenzeichen von LINAK A/S. Alle Rechte vorbehalten.