



# DESKLIFT™ Feet Datenblatt

# DESKLIFT™ Feet

---

DESKLIFT™ Feet (DL Feet) ist eine breite Produktpalette verschiedener Tischkufen speziell für Bürotische. Die Kufen sind in zwei verschiedenen Längen (560 mm und 710 mm) und zwei verschiedenen Arten der Montage der Säule (aufgesetzt oder eingelassen) erhältlich. DL Feet passt zu einer breiten Palette von LINAK® Säulen und fügt sich mit dem unaufdringlichen Design perfekt in verschiedene Schreibtischdesigns ein. DL Feet sind alternativ in vollen Paletteneinheiten oder in einer komfortablen SetPack-Lösung erhältlich, bei der die Kufen inklusive Stellgleitern und Schrauben zur Befestigung der Säulen in einem Karton verpackt sind. In Kombination mit einem Kick & Click™ Oberrahmen und einem DESKLINE® SetPack Hubsäulensystem erhalten Sie einen kompletten Schreibtischrahmen mit vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten und hohem Komfort.



---

## **Merkmale (alle Versionen):**

- Farben (alle Metallteile): Tiefschwarz (RAL 9005), Weißaluminium (RAL 9006) oder Verkehrsweiß (RAL 9016)
- Zwei Längen: 560 mm (~22") oder 710 mm (~28")
- Zwei Montagemöglichkeiten der Säule: aufgesetzt auf die Kufe oder eingelassen
- Mehrere Breiten optimiert für verschiedene Säulentypen
- Lieferung mit Stellgleitern und Montageschrauben für die Säulen (im SetPack)

## **Optionen:**

- Kundenspezifische Kabel

## **Verwendung:**

- Kompatibel mit DESKLINE® Säulen
  - DL5, DL6, DL10, DL11 und DL19 (Standard oder IC)
  - DL14 und DL17
- Kompatibel mit T-Fuß Designs
- Mit Kick & Click™ ist die Konstruktion eines kompletten Tischrahmens möglich
- Im Set verpackt erhältlich (SetPack) oder als Paletteneinheit
- DESKLIFT Feet wurden in Übereinstimmung mit EN527-1, EN527-2 und ANSI Bifma 5.5 in Verbindung mit einem Kick & Click™ Oberrahmen getestet.

**Bitte beachten Sie, dass eine Vollrahmenlösung nur mit Motorgehäusesäulen verfügbar ist.**

## Kombinationsübersicht:

|            |           |          |          |          |          |            |          |          |          |  |
|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|--|
| <b>DLF</b> | <b>06</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>A</b> | <b>710</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |
|            |           |          |          |          |          |            |          |          |          |  |
|            |           |          |          |          |          |            |          |          |          | <b>Standard:</b> 0 = Standard  |
|            |           |          |          |          |          |            |          |          |          | <b>Standard:</b> 0 = Standard  |
|            |           |          |          |          |          |            |          |          |          | <b>Standard:</b> 0 = Standard  |
|            |           |          |          |          |          |            |          |          |          | <b>Länge:</b> 560 = 560 mm ≈ 22"<br>710 = 710 mm ≈ 28"   |
|            |           |          |          |          |          |            |          |          |          | <b>Farbe:</b> A = alle Metallteile Weißaluminium (RAL 9006)<br>B = alle Metallteile Tiefschwarz (RAL 9005)<br>D = alle Metallteile Verkehrsweiß (RAL 9016)                     |
|            |           |          |          |          |          |            |          |          |          | <b>Montage-Kit:</b> 1 = 8 x M6 Zylinderkopfschrauben/<br>4 x ø 40 mm Einstellschrauben   |
|            |           |          |          |          |          |            |          |          |          | <b>Tisch-Design:</b> 1 = T-Typ Fuß   |
|            |           |          |          |          |          |            |          |          |          | <b>Säulenmontage:</b> 1 = aufgesetzte Montage<br>2 = eingelassen   |
|            |           |          |          |          |          |            |          |          |          | <b>Säulentyp:</b> 06 = DL5, DL6<br>11 = DL10, DL11, DL14<br>19 = DL17, DL19 (auch kompatibel mit DL10, DL11, DL14<br>wenn Säulenmontage "1" = aufgesetzte Montage gewählt ist) |
|            |           |          |          |          |          |            |          |          |          | <b>Typ:</b> DLF = DESKLIFT Feet  |



Bitte beachten Sie, dass die Standardkombinationen über eCon erstellt werden.

Im Set verpackte Lösungen bestehen aus:

- 2 Kufen
- 4 x Einstellschrauben (ø 40 mm)
- 8 x M6 Montageschrauben für die Säule

**DL Feet im Set verpackte erhältliche Versionen:**

| Econ Artikelnummer | Kombinationscode | Kompatibel mit DESKLIFT™ Säule |                     |                | Länge (cm/Zoll ) | Farbe (RAL)              | Montage aufgesetzt (T) eingelassen (R) |
|--------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------------|--|
|                    |                  | DL5/DL6                        | DL10/DL11/<br>DL14* | DL19/<br>DL17* |                  |                          |  |
| DLF00007           | DLF19111A710000  |                                | X                   | X              | 710/28"          | Weißaluminium (RAL 9006) | T                                      |
| DLF00008           | DLF19111B710000  |                                | X                   | X              | 710/28"          | Tiefschwarz (RAL 9005)   | T                                      |
| DLF00009           | DLF19111D710000  |                                | X                   | X              | 710/28"          | Verkehrsweiß (9016)      | T                                      |
| DLF00010           | DLF19111A560000  |                                | X                   | X              | 560/22"          | Weißaluminium (RAL 9006) | T                                      |
| DLF00011           | DLF19111B560000  |                                | X                   | X              | 560/22"          | Tiefschwarz (RAL 9005)   | T                                      |
| DLF00012           | DLF19111D560000  |                                | X                   | X              | 560/22"          | Verkehrsweiß (9016)      | T                                      |
| DLF00001           | DLF06111A710000  | X                              |                     |                | 710/28"          | Weißaluminium (RAL 9006) | T                                      |
| DLF00002           | DLF06111B710000  | X                              |                     |                | 710/28"          | Tiefschwarz (RAL 9005)   | T                                      |
| DLF00003           | DLF06111D710000  | X                              |                     |                | 710/28"          | Verkehrsweiß (9016)      | T                                      |
| DLF00004           | DLF06111A560000  | X                              |                     |                | 560/22"          | Weißaluminium (RAL 9006) | T                                      |
| DLF00005           | DLF06111B560000  | X                              |                     |                | 560/22"          | Tiefschwarz (RAL 9005)   | T                                      |
| DLF00006           | DLF06111D560000  | X                              |                     |                | 560/22"          | Verkehrsweiß (9016)      | T                                      |
| DLF00025           | DLF19211A710000  |                                |                     | X              | 710/28"          | Weißaluminium (RAL 9006) | R                                      |
| DLF00026           | DLF19211B710000  |                                |                     | X              | 710/28"          | Tiefschwarz (RAL 9005)   | R                                      |
| DLF00027           | DLF19211D710000  |                                |                     | X              | 710/28"          | Verkehrsweiß (9016)      | R                                      |
| DLF00028           | DLF19211A560000  |                                |                     | X              | 560/22"          | Weißaluminium (RAL 9006) | R                                      |
| DLF00029           | DLF19211B560000  |                                |                     | X              | 560/22"          | Tiefschwarz (RAL 9005)   | R                                      |
| DLF00030           | DLF19211D560000  |                                |                     | X              | 560/22"          | Verkehrsweiß (9016)      | R                                      |
| DLF00019           | DLF11211A710000  |                                | X                   |                | 710/28"          | Weißaluminium (RAL 9006) | R                                      |
| DLF00020           | DLF11211B710000  |                                | X                   |                | 710/28"          | Tiefschwarz (RAL 9005)   | R                                      |
| DLF00021           | DLF11211D710000  |                                | X                   |                | 710/28"          | Verkehrsweiß (9016)      | R                                      |
| DLF00022           | DLF11211A560000  |                                | X                   |                | 560/22"          | Weißaluminium (RAL 9006) | R                                      |
| DLF00023           | DLF11211B560000  |                                | X                   |                | 560/22"          | Tiefschwarz (RAL 9005)   | R                                      |
| DLF00024           | DLF11211D560000  |                                | X                   |                | 560/22"          | Verkehrsweiß (9016)      | R                                      |
| DLF00013           | DLF06211A710000  | X                              |                     |                | 710/28"          | Weißaluminium (RAL 9006) | R                                      |
| DLF00014           | DLF06211B710000  | X                              |                     |                | 710/28"          | Tiefschwarz (RAL 9005)   | R                                      |
| DLF00015           | DLF06211D710000  | X                              |                     |                | 710/28"          | Verkehrsweiß (9016)      | R                                      |
| DLF00016           | DLF06211A560000  | X                              |                     |                | 560/22"          | Weißaluminium (RAL 9006) | R                                      |
| DLF00017           | DLF06211B560000  | X                              |                     |                | 560/22"          | Tiefschwarz (RAL 9005)   | R                                      |
| DLF00018           | DLF06211D560000  | X                              |                     |                | 560/22"          | Verkehrsweiß (9016)      | R                                      |

**DL Feet als lose Lieferung erhältliche Versionen:**

| Säule     | Passende Kufe<br>Artikelnummer | Bestell-<br>menge (pro<br>Palette) | Kompatibel mit<br>DeskLift Säule |                   |                | Länge<br>(cm/<br>Zoll) | Farbe<br>(RAL)           | Montage<br>aufgesetzt (T)<br>eingelassen (R) |
|-----------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--|
|           |                                |                                    | DL5/<br>DL6                      | DL10/DL11<br>/14* | DL19/<br>DL17* |                        |                          |  |
| DL10-DL19 | 1037W9162-710-120              | 114                                |                                  | X                 | X              | 710/28"                | Weißaluminium (RAL 9006) | T  |
| DL10-DL19 | 1037W9162-710-001              | 114                                |                                  | X                 | X              | 710/28"                | Tiefschwarz (RAL 9005)   | T  |
| DL10-DL19 | 1037W9162-710-022              | 114                                |                                  | X                 | X              | 710/28"                | Verkehrsweiß (9016)      | T  |
| DL10-DL19 | 1037W9163-560-120              | 170                                |                                  | X                 | X              | 560/22"                | Weißaluminium (RAL 9006) | T  |
| DL10-DL19 | 1037W9163-560-001              | 170                                |                                  | X                 | X              | 560/22"                | Tiefschwarz (RAL 9005)   | T  |
| DL10-DL19 | 1037W9163-560-022              | 170                                |                                  | X                 | X              | 560/22"                | Verkehrsweiß (9016)      | T  |
| DL5/6     | 1037W9166-710-120              | 170                                | X                                |                   |                | 710/28"                | Weißaluminium (RAL 9006) | T  |
| DL5/6     | 1037W9166-710-001              | 170                                | X                                |                   |                | 710/28"                | Tiefschwarz (RAL 9005)   | T  |
| DL5/6     | 1037W9166-710-022              | 170                                | X                                |                   |                | 710/28"                | Verkehrsweiß (9016)      | T  |
| DL5/6     | 1037W9167-560-120              | 228                                | X                                |                   |                | 560/22"                | Weißaluminium (RAL 9006) | T  |
| DL5/6     | 1037W9167-560-001              | 228                                | X                                |                   |                | 560/22"                | Tiefschwarz (RAL 9005)   | T  |
| DL5/6     | 1037W9167-560-022              | 228                                | X                                |                   |                | 560/22"                | Verkehrsweiß (9016)      | T  |
| DL19      | 1037W9185-710-120              | 94                                 |                                  |                   | X              | 710/28"                | Weißaluminium (RAL 9006) | R  |
| DL19      | 1037W9185-710-001              | 94                                 |                                  |                   | X              | 710/28"                | Tiefschwarz (RAL 9005)   | R  |
| DL19      | 1037W9185-710-022              | 94                                 |                                  |                   | X              | 710/28"                | Verkehrsweiß (9016)      | R  |
| DL19      | 1037W9184-560-120              | 132                                |                                  |                   | X              | 560/22"                | Weißaluminium (RAL 9006) | R  |
| DL19      | 1037W9184-560-001              | 132                                |                                  |                   | X              | 560/22"                | Tiefschwarz (RAL 9005)   | R  |
| DL19      | 1037W9184-560-022              | 132                                |                                  |                   | X              | 560/22"                | Verkehrsweiß (9016)      | R  |
| DL11      | 1037W9183-710-120              | 94                                 |                                  | X                 |                | 710/28"                | Weißaluminium (RAL 9006) | R  |
| DL11      | 1037W9183-710-001              | 94                                 |                                  | X                 |                | 710/28"                | Tiefschwarz (RAL 9005)   | R  |
| DL11      | 1037W9183-710-022              | 94                                 |                                  | X                 |                | 710/28"                | Verkehrsweiß (9016)      | R  |
| DL11      | 1037W9182-560-120              | 132                                |                                  | X                 |                | 560/22"                | Weißaluminium (RAL 9006) | R  |
| DL11      | 1037W9182-560-001              | 132                                |                                  | X                 |                | 560/22"                | Tiefschwarz (RAL 9005)   | R  |
| DL11      | 1037W9182-560-022              | 132                                |                                  | X                 |                | 560/22"                | Verkehrsweiß (9016)      | R  |
| DL5/6     | 1037W9187-710-120              | 132                                | X                                |                   |                | 710/28"                | Weißaluminium (RAL 9006) | R  |
| DL5/6     | 1037W9187-710-001              | 132                                | X                                |                   |                | 710/28"                | Tiefschwarz (RAL 9005)   | R  |
| DL5/6     | 1037W9187-710-022              | 132                                | X                                |                   |                | 710/28"                | Verkehrsweiß (9016)      | R  |
| DL5/6     | 1037W9186-560-120              | 170                                | X                                |                   |                | 560/22"                | Weißaluminium (RAL 9006) | R  |
| DL5/6     | 1037W9186-560-001              | 170                                | X                                |                   |                | 560/22"                | Tiefschwarz (RAL 9005)   | R  |
| DL5/6     | 1037W9186-560-022              | 170                                | X                                |                   |                | 560/22"                | Verkehrsweiß (9016)      | R  |

**Schrauben** (müssen für lose Lieferungen separat bestellt werden).

| Schrauben                                | Artikelnummer | Pro Kufe benötigte Teile |
|--|---------------|--------------------------|
| Stellgleiter                             | SA1037W9902   | 2                        |
| Montageschrauben für die Säule (M6 x 16) | SA1037W9901   | 4                        |

## DL Feet Gewicht

| Typ DESKLIFT™ Feet                       | Ungefähres Gewicht pro Kufe (kg) | Ungefähres Gewicht einer im Set verpackten Lösung (kg) |
|--|----------------------------------|--|
| DL5/6, aufgesetzt montiert, kurz         | 1,4                              | 3,0  |
| DL5/6, aufgesetzt montiert, lang         | 1,8                              | 3,8  |
| DL5/6, eingelassen montiert, kurz        | 1,8                              | 3,9  |
| DL5/6, eingelassen montiert, lang        | 2,3                              | 4,9  |
| DL10/11/14, 19 aufgesetzt montiert, kurz | 1,7                              | 3,6  |
| DL10/11/14, 19 aufgesetzt montiert, lang | 2,1                              | 4,4  |
| DL10/11/14, eingelassen montiert, kurz   | 2,3                              | 4,8  |
| DL10/11/14, eingelassen montiert, lang   | 2,9                              | 6,0  |
| DL17/19, eingelassen montiert, kurz      | 2,3                              | 4,8  |
| DL17/19, eingelassen montiert, lang      | 2,9                              | 6,0  |

# Maßzeichnungen

## Kufen für DL5/DL6 Säulen, aufgesetzt montiert




Abbildung 1: Länge 560 mm




Abbildung 2: Länge 710 mm

Kufen für DL10/DL11/DL14/DL17/DL19 Säulen, aufgesetzt montiert




Abbildung 3: Länge: 560 mm




Abbildung 4: Länge 710 mm



Kufen für DL5/DL6 Säulen, eingelassen montiert




Abbildung 5: Länge 560 mm




Abbildung 6: Länge 710 mm

Kufen für DL10/DL11/DL14 Säulen, eingelassen montiert




Abbildung 7: Länge 560 mm




Abbildung 8: Länge 710 mm

Kufen für DL17/DL19 Säulen, eingelassen montiert




Abbildung 9: Länge 560 mm




Abbildung 10: Länge 710 mm

## Stellgleiter




Abbildung 11: Stellgleiter (Maße in mm)

### Nutzungsbedingungen

Der Anwender ist für den sach- und fachgerechten Einsatz der LINAK Produkte verantwortlich. LINAK legt großen Wert auf eine sorgfältige und aktuelle Dokumentation der Produkte. Dennoch kann es aufgrund einer kontinuierlichen Weiterentwicklung zu Änderungen der technischen Daten kommen. Diese Änderungen werden ohne vorherige Ankündigung vorgenommen. Daher kann LINAK nicht garantieren, dass diese Informationen auf Dauer Gültigkeit besitzen. Aus den gleichen Gründen kann LINAK auch nicht garantieren, dass ein bestimmtes Produkt auf Dauer lieferbar ist. Produkte können aus dem Vertrieb genommen werden, auch wenn diese noch auf der HomeSeite oder in Prospekten aufgeführt sind.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von LINAK.