

Pulsantiera HB40

HB40 è sviluppata per l'utilizzo con centraline di controllo LINAK®.

Grazie alla sua struttura solida e resistente rappresenta una valida soluzione per il controllo di numerose applicazioni nel settore ospedaliero e cura, industriale ed agricolo.


Caratteristiche & Opzioni:

- Controllo fino a 4 attuatori
- Solo controllo di corrente, max. 100 mA per canale
- Struttura in plastica ad alta resistenza
- Design ergonomico e tasti "easy-touch"
- Gancio per un semplice posizionamento
- Cavo dritto 2.5 m
- Classe di protezione: IPX1, (HB44H per CARELINE IPX4) IPX5 o IPX6 (No HB40A)
- Colore: nero
- Cavo spiralato 0.5 m/0.6 m o con cavo più lungo
- Frontalina personalizzabile
- Gomma anti scivolamento per superfici piane (articolo speciale)
- Colore: grigio

Utilizzo:

- Temperatura d'esercizio: da +5° a +40° C
- HB40 è compatibile con centraline CB8-T, CB9..AX (no canale 4) e CB12 (no canale 4)
- HB40A è compatibile con centralina CB8-A versione a batteria. Provvista di presa carica batterie CH01.
- HB40E è compatibile con CB9Px (eccetto CB9..PM/PN) e CB14
- HB44H è compatibile solo con centraline CB9..Ax e CB12 (se 4 canali)
- HB40T è compatibile solo con centralina CB7 (max. 2 canali)



Dimensioni:**Compatibilità:**


	CB7	CB8	CB8A	CB9..Ax	CB9..Px no CB9..PM/PN	CB12	CB14
HB4xO		x		x*		x*	
HB4xA			x				
HB4xE					x		x
HB4xH				x 4 canali		x 4 canali	
HB4xT	x						

* solo per canali 1, 2 e 3

HB40

Esempio d'ordine:

H B 4 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0



- 0 = Diritto 2500 mm, 9 fili, spinotto DIN 8 fili
- 1 = Spiralato 600 mm, 9 fili, spinotto DIN 8 fili (HB43 e HB44)
- 2 = Spiralato 500 mm, 6 fili, spinotto DIN 8 fili (solo HB41x, HB42x e HB43E)
- 3 = Spiralato 500 mm, 6 fili, senza spinotto (solo HB41 e HB42)
- 4 = Spiralato 500 mm, 4 fili, spinotto modulare 4 poli (solo HB41)
- 5 = Spiralato 600 mm, 9 fili, spinotto DIN 8 poli, con cavo più lungo
- 9 = Spiralato 600 mm, 5 fili, spinotto modulare 8 poli con cavo più lungo (solo CB7)

Nero	Grigio
0015751	0015752
0015761	0015762
00914517	00914518
0015763	0015764
0015114	
0015119	0015150
0015766	0015767
0015422	

- 0 = IPX1
- 1 = IPX5
- 2 = Lavabile
- 4 = IPX4

HB4xA: sempre IP X1

- 0 = Nero
- 1 = Grigio


Frontalina personalizzata

00


- 0 = Come HB40 se utilizzata con CB9-Ax e CB12 a 4 canali funzionalità H
- A = Utilizzo con CB8-A, (solo HB41/42/43)
- E = Utilizzo con CB14, CB9..Px (no CB9..PM/PN)
- H = Utilizzo con CB9-Ax e CB12 a 4 canali
- T = Utilizzo con CB7 (solo HB41/42)

1 - 4

Funzionalità per HB4x: 0, A, E, H, T



Frontline standard



Verificare che le funzionalità della pulsantiera corrispondano ai simboli riportati sulla frontalina.
Le ultime 2 cifre del codice della frontalina sono da utilizzarsi nell'esempio d'ordine (xx).

LINAK si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
E' responsabilità dell'utilizzatore di verificare la compatibilità dei prodotti LINAK con l'applicazione prevista. LINAK provvederà a sostituire/riparare i prodotti difettosi coperti da garanzia se prontamente resi.
Non si assumono ulteriori responsabilità.

LINAK ITALIA Srl
Via del Commercio, 27
20090 Buccinasco (MI)
T. 02 48 46 33 66
F. 02 48 46 82 52
info@linak.it
www.linak.it