

## Pulsantiera HC10 Wireless

La pulsantiera HC10 Wireless è sviluppata per il controllo di letti domestici motorizzati con attuatori TWINDRIVE<sup>®</sup> con comunicazione a radio-frequenza (RF) o tecnologia Bluetooth<sup>®</sup>.

HC10 Wireless offre un design ergonomico, molteplici funzionalità, tasti intuitivi e soprattutto nessun cavo.

### Caratteristiche:

- Controllo fino a 2 canali
- Semplice utilizzo con entrambe le mani
- Colore: bianco lucido (RAL 9016)
- Comando simultaneo di salita e discesa
- Connessione Bluetooth<sup>®</sup> o segnale trasmettitore basato su frequenza 433 MHz
- Batterie incluse, non intercambiabili  
Durata batterie: con un utilizzo quotidiano di 1 minuto la durata è di circa 5 anni
- Frequency Tuning (FT): consente di cambiare frequenza in caso di disturbi radio, (per versioni a radio-frequenza (RF))
- Tasto per luce di cortesia

### Opzioni:


- Frontalina personalizzabile

### Utilizzo:


- Temperatura d'esercizio: da +5 °C a +40 °C
- Versione RF compatibile con sistemi TD1, TD3 e CBH
- Versione Bluetooth<sup>®</sup> compatibile con sistemi TD4
- Approvato FCC ed IC
- Conforme a normative EN 62311 ed EN 62479



**Dimensioni:**



**Esempio d'ordine:**



**Pulsantiere standard:**



**HC12RF0100**



**HC12RF0101**



**HC12BL0100**



**HC12BL0101**

LINAK si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.  
 E' responsabilità dell'utilizzatore di verificare la compatibilità dei prodotti LINAK con l'applicazione prevista. LINAK provvederà a sostituire/riparare i prodotti difettosi coperti da garanzia se prontamente resi.  
 Non si assumono ulteriori responsabilità.

LINAK ITALIA Srl  
 Via del Commercio, 27  
 20090 Buccinasco (MI)  
 T. 02 48 46 33 66  
 F. 02 48 46 82 52  
 info@linak.it  
 www.linak.it