

Pulsantiera HL70

La pulsantiera HL70 è disponibile con funzione di bloccaggio integrata e di un'apposita chiavetta per inibire determinate funzioni.

HL70 in combinazione con i pannelli di controllo ACM, ACL, etc. rappresenta una valida alternativa alla pulsantiera HB70



Caratteristiche & Opzioni:

- Controllo fino a 5 attuatori
- Semplice utilizzo con entrambe le mani
- Design elegante ed ergonomico
- Interruttori tattili per una maggior durata
- Fino a 10 tasti disponibili
- Classe di protezione IPX4
- Cavo spiralato, 600 mm
- Colore: grigio scuro RAL 7016, grigio chiaro RAL 7035 / nero RAL 9005
- Indicazione della posizione di bloccaggio: (verde: sbloccata / giallo: bloccata)
- Frontalina personalizzabile
- Comando simultaneo di più attuatori

Utilizzo:

- Intercambiabile con pulsantiera HB70
- Compatibile con la maggior parte di centraline di controllo LINAK
- Approvazione in accordo con normativa EN60601 con centraline CB6/CB9

Econ

Esempio d'ordine:

Caratteristica	Valore	Descrizione
Non utilizzato	0	Nessuno
Non utilizzato	0	Nessuno
Non utilizzato	0	Nessuno
Cavo	S	S = Dritto C = Spiralato R = Dritto e spiralato X = Speciale N = Nessuno
Materiale cavo	N	N = Nessuno 0 = PVC 1 = PU X = Speciale
Spinotto	N	N = Nessuno A = DIN (CB8/10/12/14/CBJC....) B = Mini-fit (CS27) C = Modulare 8 PIN (CB7) D = Modulare 10 PIN (CB6/CB16/CBJH/CB20....) X = Speciale
Colore cavo	0	0 = Non definito 1 = Nero RAL 9005 2 = Grigio RAL7035 3 = Grigio scuro RAL7016 X = Speciale
Non utilizzato	0	Nessuno
Non utilizzato	0	Nessuno
Non utilizzato	0	Nessuno
Non utilizzato	0	Nessuno
Non utilizzato	0	Nessuno
Non utilizzato	0	Nessuno
Montaggio		Pulsantiera 0 = Gancio
Colore	1	1 = Nero RAL 9005 2 = Grigio RAL7035 3 = Grigio scuro RAL7016 X = Speciale
Grado IP	1	1 = IPx1 4 = IPx4
Non utilizzato	0	Nessuno
Non utilizzato	0	Nessuno
Retroilluminazione	0	Nessuna
Codice frontalina		Le ultime 3 cifre riportate nel codice della frontalina
Frontalina	0	0 = Standard X = Speciale
Funzionalità		Pulsantiera (da configuratore) 0x = Standard analogica Ex = Materiale Hx = Analogica messa a terra Vx = Openbus™ Cx = UE 61-03-003 xx = Speciale
Numero file	0	0 = Nessuna 1 = 1 file 2 = 2 file 3 = 3 file 4 = 4 file 5 = 5 file
Tipo comando	L7	L7 = HL70
Comandi	H	H = Pulsantiera

N.B. Utilizzando una frontalina personalizzata, la pulsantiera diventerà un articolo speciale.

HL70

Esempio d'ordine:

HL7 4 4 XX XX + 1 0600

Lunghezza cavo: Lunghezze standard

Plug + Cable-type	5-wire		7-core		8-core		9-core		3/5 or 5/7 core Dark grey
	Grey	Black	Grey	Black	Grey	Black	Grey		
D	Coiled	0600					0600	0600	
I	Coiled		0500	0500					
N	Straight		2420	2420					
-	Straight						2420	2420	
p	Coiled/ Straight						0600/ 1700	0600/ 1700	
u	Coiled/ Straight						0600/ 500	0600/ 500	
g	Coiled/ Straight						0600/ 500	0600/ 500	
MP	Coiled				0600				
MP	Coiled	0600					0600	0600	
MF	Straight								2000

MP = Spinotto modulare (Modular Plug) (8 poli) per CB7/CBD
 MP = Spinotto modulare (Modular Plug) (10 poli) per CB6.
 MF = Mini Fit per CS27 (funzionalità 00).

Tipo cavo:

- 0 Diritto Mini Fit. per CS27 (3/5 fili o 5/7 fili)
- 1 Spiraleto 9 fili. DIN.
- 2 Spiraleto 7 fili. DIN. (max. 3 canali)
- 3 Spiraleto 8 fili. Spinotto modulare (CB7/CBD/CBR)
- 4 Diritto 7 fili. DIN. (max. 3 canali)
- 5 Diritto 9 fili. DIN.
- 6 Spiraleto 9 fili. Spinotto modulare (CB6)
- 8 Spiraleto 9 fili. Terminale lungo diritto 1,7 m. DIN
- 9 Spiraleto 9 fili. Terminale lungo diritto 0,5 m. DIN
- B Spiraleto 5 fili. Spinotto modulare (CB20, CBJH)
- C Spiraleto 5 fili. DIN 9P per OpenBus™

Colore:

- + = Grigio - RAL7035
- = Nero
- = = Grigio scuro - RAL7016

Frontalina = XX

Funzionalità = XX

Grado IP:

- 1 IPX1
- 4 IPX4


Numero di file (file per memorie escluse):

- Max. 5 file
- Max. 3 file per versioni con memorie (file memorie escluse)

Tipo - HL

Black	Grey (dark-light)
0277015-	or 0277016-
0015621	0015622
0015623	0015624
0567005	
0015651	0015650
0015653	0015652
0964584	0964585
0015628	0015627
0015626	0015625
	0964004
	0964481

Dimensioni (mm):



LINAK A/S
HB7002A


Per frontaliere personalizzate, contattare LINAK.

Chiavetta in plastica:



HL70 frontale standard – In fase d'ordine verificare che le funzionalità della pulsantiera corrispondano ai simboli riportati sulla frontalina.

Le ultime 2 cifre riportate sulla frontalina identificano il codice della pulsantiera (xx).




00HLW071002

00HLW072002

00HLW072003

00HLW072007

00HLW073005



00HLW074008

00HLW074026

00HLW075004

00HLW075005

00HLW075022

LINAK si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
 E' responsabilità dell'utilizzatore di verificare la compatibilità dei prodotti LINAK con l'applicazione prevista. LINAK provvederà a sostituire/riparare i prodotti difettosi coperti da garanzia se prontamente resi.
 Non si assumono ulteriori responsabilità.

LINAK ITALIA Srl
 Via del Commercio, 27
 20090 Buccinasco (MI)
 T. 02 48 46 33 66
 F. 02 48 46 82 52
 info@linak.it
 www.linak.it