

Kampagnesæt for BL1 og LC3 søjler

Vi tilbyder flere muligheder med vores BL1 og 3-delte LC3 søjle. Du kan vælge begge i både et singlesøjlesystem, eller et system med 2, 3 eller 4 parallelle søjler. Jo flere søjler, jo mere vægt kan systemet løfte.

Komplet singlesøjlesystem

Type	Varenummer	Max last	Slaglængde	Indbygning	Max hastighed	IP grad	Max bøjningsmoment
BL1	BL1S0001DK-01	2.000 N	400 mm	350 mm	10 mm/sek.	IPX6	My+/Mx+ = 250 Nm Statisk/400 mm = 500 Nm
LC3 400 mm	LC3S0001DK-01	6.000 N	400 mm	320 mm	18 mm/sek.	IPX6	My+/Mx+ = 1.000 Nm My-/Mx- = 1.000 Nm
LC3 700 mm	LC3S0002DK-01	6.000 N	700 mm	590 mm	18 mm/sek.	IPX6	My+/Mx+ = 3.000 Nm My-/Mx- = 3.000 Nm

Komplet 2 parallelsøjlesystem

Type	Varenummer	Max last	Slaglængde	Indbygning	Max hastighed	IP grad	Max bøjningsmoment
BL1	BL1P0002DK-01	4.000 N 2.000 N/BL1	400 mm	350 mm	10 mm/sek.	IPX6	My+/Mx+ = 250 Nm Statisk/400 mm = 500 Nm
LC3 400 mm	LC3P0001DK-01	12.000 N 6.000 N/LC3	400 mm	320 mm	13 mm/sek.	IPX6	My+/Mx+ = 1.000 Nm My-/Mx- = 1.000 Nm
LC3 700 mm	LC3P0004DK-01	12.000 N 6.000 N/LC3	700 mm	590 mm	13 mm/sek.	IPX6	My+/Mx+ = 3.000 Nm My-/Mx- = 3.000 Nm

Komplet 3 parallelsøjlesystem

Type	Varenummer	Max last	Slaglængde	Indbygning	Max hastighed	IP grad	Max bøjningsmoment
BL1	BL1P0003DK-01	6.000 N 2.000 N/BL1	400 mm	350 mm	10 mm/sek.	IPX6	My+/Mx+ = 250 Nm Statisk/400 mm = 500 Nm
LC3 400 mm	LC3P0002DK-01	18.000 N 6.000 N/LC3	400 mm	320 mm	13 mm/sek.	IPX6	My+/Mx+ = 1.000 Nm My-/Mx- = 1.000 Nm
LC3 700 mm	LC3P0005DK-01	18.000 N 6.000 N/LC3	700 mm	590 mm	13 mm/sek.	IPX6	My+/Mx+ = 3.000 Nm My-/Mx- = 3.000 Nm

Komplet 4 parallelsøjlesystem

Type	Varenummer	Max last	Slaglængde	Indbygning	Max hastighed	IP grad	Max bøjningsmoment
BL1	BL1P0004DK-01	8.000 N 2.000 N/BL1	400 mm	350 mm	10 mm/sek.	IPX6	My+/Mx+ = 250 Nm Statisk/400 mm = 500 Nm
LC3 400 mm	LC3P0003DK-01	24.000 N 6.000 N/LC3	400 mm	320 mm	13 mm/sek.	IPX6	My+/Mx+ = 1.000 Nm My-/Mx- = 1.000 Nm
LC3 700 mm	LC3P0006DK-01	24.000 N 6.000 N/LC3	700 mm	590 mm	13 mm/sek.	IPX6	My+/Mx+ = 3.000 Nm My-/Mx- = 3.000 Nm

Et sæt består af:



BL1 eller LC3 søjle(r)



TP1 betjening



C071 kontrolboks



MJB5 samlebox

inkl.

diverse nødvendige
kabler, blændpropper,
kabellåse, skruer m.m.

Vælg den rigtige
søjle for dig:

BL1



BL1 søjlen er et godt valg, hvis du har brug for en lille kompakt søjle med lav indbygningshøjde (350 mm). Henvend dig gerne på linak.dk/kontakt for priser.

LC3



Den 3-delte LC3 søjle er ideel, når du har brug for en stor lasteevne. Søjlen er desuden kendetegnet ved at være meget støjsvag og have et højt bøjningsmoment.

Med LC3 400 mm får du en søjle med meget lav indbygningshøjde (320 mm).

Med LC3 700 mm får du en lang slaglængde og en indbygningshøjde på 590 mm. Henvend dig gerne på linak.dk/kontakt for priser.

DL2



Desuden tilbyder vi ligeledes vores DL2 søjle i samme kampagneformat. DL2 søjlen fås i fire forskellige styrker, og alle kan fås i single, 2, 3 eller 4-parallel.

DL2 er et godt og omkostningseffektivt valg, når kravene til løftekraft, indbygningshøjde og IP grad ikke er for store, men man samtidig ikke vil gå på kompromis med kvaliteten.

Henvend dig gerne på linak.dk/kontakt for specifikationer for DL2 kampagnesættene.