

# TWINDRIVE<sup>®</sup> TD4 Advanced

TWINDRIVE<sup>®</sup> TD4 je speciálně vyvinut pro všechny typy lamelových roštů a postelí s pružinovými matracemi, u kterých je požadován střední výkon motoru. V TD4 získáte nejmodernější výrobek, který v sobě integruje všechny vlastnosti a možnosti, které byly dříve dostupné pouze formou doplňkového příslušenství. TD4 je velice úzký a má kompaktní rozměry, díky čemuž zabírá pod postelí minimum místa a navíc je to velice výhodné pro logistiku. Nízká hmotnost TD4 zaručuje snadnou manipulaci při montáži, symboly na stranách pohonu umožňují intuitivní a rychlou montáž. TD4 má integrované podsvícení postele a naprosto unikátní systém nouzového spouštění pro případ výpadku napájení sítě.

TD4 má integrovaný Bluetooth<sup>®</sup>, což znamená, že všechny kompatibilní ovladače jsou bezdrátové. Alternativou je použití aplikace, kterou si můžete stáhnout do chytrého telefonu a která z něj udělá plnohodnotný ovladač.

TD4 Advanced má externí napájení, což zaručuje nízkou hlučnost a pohyb konstantní rychlostí. TD4 Advanced umožňuje použití ovladačů s funkcí paměti.



## Vlastnosti :

- 24V DC – 30VDC
- Napájení pomocí externího spínaného zdroje : SMPS001 (výstup 230V-24V), SMPS002 (výstup 120V -24V) nebo univerzální SMPS006 (výstup 100-240V -29V)
- Kroutící moment 280 Nm (záda)
- Kroutící moment 200 Nm (nohy)
- Vestavěný Bluetooth<sup>®</sup>
- Úhel podnožního dílu 45° ±3°
- Úhel zádového dílu 68° ±3°, 55° ±3°
- Zástavbový rozměr : 723 mm x 105 mm (výška) x 76 mm (šířka)
- Rozteč hřídelí : 581 (± 1 mm). Průměr hřídele Ø25
- Funkce soft start/stop
- Nízká hlučnost
- Barva : Černá (RAL 9005)
- Kontrolbox integrovaný v těle motoru
- 4 paměťové pozice
- Spotřeba v režimu standby pouhých 0,1W - technologie s názvem ZERO<sup>™</sup>
- Podsvícení postele
- Nouzové mechanické spouštění
- Zajištění kabelů
- PVC-free


## Možnosti :

- Nouzové elektrické spouštění (bateriový zdroj 2x9 V)


## Použití :

- Kompatibilní s ovladači HOMELINE<sup>®</sup> : HC05BL, HC10BL, HC20BL a HB10BL
- Kompatibilní s aplikací Bed Control Memory app (Android a iOS) přes Bluetooth<sup>®</sup>
- Zátěžový cyklus : 10% = max 1 min. nepřetržitého provozu následovaná 9 min. v klidu
- Teplota prostředí : +5 °C až +40 °C
- Skladovací a přepravní teplota : -10 °C až +50 °C
- Schváleno dle EN60335-1


Rozměry :



Vlastnosti :



Vždy použijte zámek napájecího kabelu, předejdete tak jeho nechtěnému vytažení.



## TD4 Advanced

Objednáací kód :

|     |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |                      |              |
|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|---|---|----------------------|--------------|
| TD4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 68 | 45 | 0 | 0 |                      |              |
|     |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   | Standard             | 0            |
|     |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   | Standard             | 0            |
|     |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   | Úhel podnožního dílu | 45           |
|     |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   | Úhel zádového dílu   | 68           |
|     |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |                      | 55           |
|     |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   | Barva                | B = Černá    |
|     |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   | Standard             | 0            |
|     |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   | Externí kanály       | 0            |
|     |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   | Standard             | 0            |
|     |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   | Standard             | 0            |
|     |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   | Typ                  | 0 = Advanced |
|     |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   | Řada                 | TD4          |



Kabely, SMPS, bateriový zdroj, příruba a ovladače objednávejte samostatně.

### SMPS

SMPS001 = 230V verze

SMPS002 = 120V verze

SMPS006 = Univerzální vstupní napětí 100-240 V verze

### Bateriový zdroj

Bateriový zdroj bez baterií : TD30701177

Bateriový zdroj s bateriemi : TD30701154

### Příruba

Pro TD4 : 0701441

Příruby jsou baleny po 158 kusech.

Minimální objednávka : 158 kusů.

### Podmínky užití

Koncový uživatel nese plnou zodpovědnost za určení vhodnosti a správné použití výrobků firmy LINAK v konkrétním zařízení. LINAK poskytuje o svých produktech přesné a aktuální informace. S ohledem na neustálý vývoj a zlepšování našich výrobků neručíme za aktuálnost a úplnost údajů v tomto návodu. Ze stejného důvodu nemůže LINAK garantovat trvalou dostupnost jednotlivých typů výrobků. LINAK si proto vyhrazuje právo ukončit výrobu a prodej zboží uvedeného v tomto návodu nebo na webu.

Veškerý prodej a dodávky zboží se řídí dle instrukce "Standardní podmínky pro prodej a dodávky zboží" firmy LINAK. Kopii těchto podmínek Vám poskytneme na požádání.