



DESKLIFT™ DL12
Technický list

DESKLIFT™ DL12

Elektrický zvedací sloupek DL12 DESKLINE® zvyšuje standard sloupků s pohonem v ose. Tento trojstupňový kompaktní sloupek je skvělou volbou pro použití v nejrůznějších aplikacích. DL12 má půvabné, oku lahodící tvary. Kluzné kameny jsou důmyslně skryty pohledu. Kompaktní sloupek s obdélníkovým průřezem byl vyvinut v reakci na požadavek trhu po pohonu s nízkou výškou a zároveň dlouhým zdvihem. Sloupek byl navržen tak, aby nevyžadoval použití příčné vzpěry, díky čemuž je pod stolem více prostoru a také návrháři mají volnější ruce při tvorbě designu.

Standardním vybavením sloupku DL12 je PIEZO™ – integrovaný senzor, který minimalizuje riziko poškození stolu, způsobené jeho najetím na překážku.

Sloupek DL12 je kompatibilní s kontrolboxy CBD řady DESKLINE®. Nezáleží na tom, který preferujete, protože všechny zaručují nízkou hlučnost, plynulý chod a také mnoho možností nastavení. DL12 lze použít samostatně nebo v systému 2, 3 nebo 4 paralelních sloupků. DL12 je k dispozici rovněž v prodloužené verzi nazvané DL12XL - sloupek optimalizovaný pro stojany na monitory či displaye.



Vlastnosti :

- Kompaktní design, vedení a pohon v jednom
- Kabel pro připojení k CBD propojovacím kabelem
- Max. síla : až 700 N (na sloupek)
- Max. rychlost : až 38 mm/s (bez zatížení)
- Standardní zástavbová délka : 518 mm nebo 545 mm
- Standardní délka zdvihu : 660 mm
- Rozměry sloupku : 60 x 100 mm (vnější profil), 54,8 x 94,8 mm (střední profil) a 49,6 x 89,6 mm (vnitřní profil)
- Dynamický ohybový moment : $M_y = \max. 150 \text{ Nm}$
- Barva : černá (RAL 9005), šedá (RAL 9006) nebo bílá (RAL 9016)
- Nízká hlučnost
- PIEZO™: integrovaný senzor pro minimalizaci rizika poškození stolu a vybavení nárazem, pro oba směry
- PVC-free : sloupek bez materiálů obsahujících PVC
- Kluzné kameny skryté pohledu
- Minimální mezera mezi profily
- Synchronní pohyb středního profilu
- Příruba pro bench stoly

Možnosti :

- Zvláštní barevné provedení
- Montážní příruba pro tmož (zvláštní provedení)
- Adaptér nahrazující kryt motoru (vždy černá RAL9005)
- Prodloužená verze XL určená pro ploché obrazovky
 - Zástavbová délka : 700 mm
 - Délka zdvihu : 999 mm
 - Zatížení : max 600 N
 - Ohybový moment : max. 100 Nm
 - Barva : černá (RAL 9005), šedá (RAL 9006) nebo bílá (RAL 9016)
 - Zátěžový cyklus : 5%

Použití :


- Samostatný sloupek nebo paralelní systém
- Multiparalelní systém pouze v kombinaci s CBD6S
- Zátěžový cyklus : 10 % ~ 2 min. nepřetržitého provozu při plném zatížení následováno 18 minutami v klidu
- Teplota prostředí : +10° až +40 °C
- Kompatibilní s kontrolboxy a ovladači řady DESKLINE®
- Schváleno dle EN 60335-1
- Schváleno dle UL 962 s CBD6S
- Skladovací a přepravní teplota : -10°C až +70°C

Technická specifikace


Typ	Max. síla DL (N)	Samosvornost (N)	Rychlost bez zátěže (mm/s)	Zátěž cyklus (%)	Stoupání závitu (mm)	Zdvih (mm)	Zástavba (mm)
DL12	700	700	38	10	20	660	518/545
DL12XL	600	600	38	5	20	999	700

Uvedená měření byla provedena v kombinaci s kontrolboxem CBD6S.


Rozměry : DL12 bez příruby




Rozměry : prodloužená verze DL12XL



Rozměry : DL12 s Bench přírubou
Levý sloupek




Rozměry : DL12 s Bench přírubou
Pravý sloupek




Graf DL12 (700N, 20mm stoupání) s CBD6S


2 x DL12 (rovnoměrně zatížené) s CBD6S



3 x DL12 (rovnoměrně zatížené) s CBD6S (300W)



4 x DL12 (rovnoměrně zatížené) s CBD6S (300W)



DL12

Objednávací kód :

DL12	0	0	0	B	0	E	660	518	
									Zástavbová délka :
									518 = 518 mm
									545 = 545 mm
									700 = 700 mm (verze XL)
									Délka zdvihu :
									660 = 660 mm
									999 = 999 mm (verze XL)
									Typ motoru :
									E = Piezo & IID
									Možnost :
									0 = Standard
									M = S adaptérem krytu motoru*
									Barva :
									A = Šedá RAL 9006
									B = Černá RAL 9005
									D = Bílá RAL 9016
									Možnost :
									0 = Standard
									L = Bench příruba na úzké straně vlevo
									R = Bench příruba na úzké straně vpravo
									Kabel :
									0 = 200 mm
									Stoupání pístnice :
									0 = 2 x 10 mm
									Typ :
									DL12

* = Není k dispozici pro verzi XL



Adaptér nahrazující kryt motoru lze objednat jako samostatný díl.
Objednávací kód : HOUSINGDL12-001. Kryt motoru je vždy pouze v černé barvě.

Při použití tohoto adaptéru se zástavbová délka zvýší o 42 mm.



Všechny kabely pro sestavení kompletního systému DESKLINE® musí být objednány samostatně. Nabízíme širokou škálu různých verzí a délek.

Informace o objednacích číslech, barvách a délkách vám poskytneme na požádání.

Podmínky užití

Výrobce zařízení či jeho uživatel nese plnou odpovědnost za určení vhodnosti a správné použití výrobků firmy LINAK v konkrétním zařízení. LINAK poskytuje o svých produktech přesné a aktuální informace. S ohledem na neustálý vývoj a zlepšování našich výrobků neručíme za aktualnost a úplnost údajů v tomto návodu. Ze stejného důvodu nemůže LINAK garantovat trvalou dostupnost jednotlivých typů výrobků. LINAK si proto vyhrazuje právo ukončit výrobu a prodej zboží uvedeného v tomto návodu nebo na webu.

Všecký prodej a dodávky zboží se řídí dle instrukce "Standardní podmínky pro prodej a dodávky zboží" firmy LINAK.
Kopii těchto podmínek Vám poskytneme na požádání.