

Desklift DL8

DL8 je dvoustupňový sloupek řady DESKLINE[®] s kruhovým profilem. Obrácená konstrukce má čistý a kompaktní vzhled, který je umocněn faktem, že sloupek nepotřebuje příčnou vzpěru.

DL8 je cenově výhodnější alternativou sloupku DL9, umožňující zachování stávající podoby designu a montážních postupů. Zvedací sloupek DL8 je kompatibilní s kontrolboxy DESKLINE, které zaručují celkovou nízkou hlučnost a mnoho dalších možností individuálního nastavení. Elektrický sloupek DL8 je ideální volbou pro širokou škálu kancelářských stolů.



Vlastnosti :

- Kompaktní design, ve kterém jsou integrovány funkce vedení a pohonu
- Zesílený sloupek s optimalizovaným designem krytu motoru pro vyšší pevnost a stabilitu
- Integrovaný konektor pro připojení sloupku ke kontrolboxu CBD4/CBD6S DESKLINE[®]
- Max. síla 800N na sloupek
- Max. rychlost : 38mm/s bez zatížení
- Standardní zástavbová délka : 645mm
- Standardní délka zdvihu : 500mm
- Rozměry sloupku : ø63,5mm (vnější profil) a ø57mm (vnitřní profil)
- Rozměry krytu motoru : 177 x 97 x 46mm
- Dynamický ohybový moment : $M_y = \text{max. } 150\text{Nm}$
- Barva : černá (RAL 9005), šedá (RAL 9006) nebo bílá (RAL 9016)
- Hall senzor umožňující paralelní chod s CBD4/CBD6S
- Nízká hlučnost
- Profily DL8 jsou zajištěny proti protočení

Možnosti :

- Zvláštní barevné provedení
- Kompatibilní s Kick & Click

Použití :

- Samostatný sloupek nebo paralelní systém až 16 sloupků
- Zátěžový cyklus : 10 % ~ 6 min. za hodinu nebo 2 min. nepřetržitého provozu při plném zatížení
- Teplota prostředí : +10° až +40°C
- Kompatibilní s kontrolboxy CBD4, CBD6S a všemi ovladači DESKLINE[®]
- Schváleno dle EN 60335-1 a UL 962
- Skladovací a přepravní teplota : -20°C až +70°C

Technická specifikace


Typ	Max. síla (N)	Samosvor. (N)	Moment kroucení max.* (Nm)	Rychl. bez zátěže (mm/s)	Zátěž. cyklus (%)	Stoupání závitu (mm)	Zdvih (mm)	Zástavba (mm)
DL8	800	800	200	38	10	20	500	645

* Moment kroucení představuje maximální moment krutící/otáčivé síly, které sloupek odolá.


Uvedená měření byla provedena v kombinaci s kontrolboxem CBD4/CBD6S.

Zástavbová délka pouhých 645mm (+2/-2mm) a délka zdvihu 500mm (± 3 mm) umožňují použít standardní systém pro polohování desky stolu v rozsahu např. 680 – 1180mm. Díky tomuto pracovnímu rozsahu lze takovýto stůl použít jak pro práci v sedě tak pro práci vestoje.


Rozměry : DL8 standard




2 x DL5/8/10/15 (rovnoměrně zatížené) s CBD6S




3 x DL5/8/10/15 (rovnoměrně zatížené) s CBD6S (300W)




4 x DL5/8/10/15 (rovnoměrně zatížené) s CBD6S (300W)




2 x DL5/8/10/15 (rovnoměrně zatížené) s CBD4



3 x DL5/8/10/15 (rovnoměrně zatížené) s CBD4



4 x DL5/8/10/15 (rovnoměrně zatížené) s CBD4



Uvedená měření byla provedena v kombinaci s 2-4 sloupky DL8 a kontrolboxem CBD4/CBD6S. Stůl se vysouval nahoru.




Uvedené křivky odpovídají centrálně uloženému zatížení. Při momentovém zatížení bude ve sloupcích vznikat větší tření, což bude mít za následek odpovídající snížení zdvihové síly.

Objednáací kód :

DL8 0 0 0 B 0 0 500 645

Zástavbová délka :	645 = 645 mm
Délka zdvihu :	500 = 500 mm
Typ motoru :	0 = Standard
Možnost :	0 = Standard
Barva :	A = Šedá (RAL 9006) B = Černá (RAL 9005) D = Bílá (RAL 9016)
Možnost :	0 = Standard
Konektor :	0 = 6-pólový minifit konektor
Stoupání závitu :	0 = 20mm (Standard)
Typ :	DL8

Kabel motoru :



Kabely motoru objednávejte samostatně :

Objednací číslo

0617101
0617250

Popis

L = 200 mm, černý kabel motoru
L = 2500 mm, černý kabel motoru

Objednací číslo

0617102-0200
0617102-0500
0617102-1000
0617110-2000
0617110-2500

Popis

L = 200 mm, černý kabel motoru, PVC free
L = 500 mm, černý kabel motoru, PVC free
L = 1000 mm, černý kabel motoru, PVC free
L = 2000 mm, černý kabel motoru, PVC free
L = 2500 mm, černý kabel motoru, PVC free

Podmínky užití

Koncový uživatel nese plnou zodpovědnost za určení vhodnosti a správné použití výrobků firmy LINAK v konkrétním zařízení. LINAK poskytuje o svých produktech přesné a aktuální informace. S ohledem na neustálý vývoj a zlepšování našich výrobků neručíme za aktuálnost a úplnost údajů v tomto návodu. Ze stejného důvodu nemůže LINAK garantovat trvalou dostupnost jednotlivých typů výrobků. LINAK si proto vyhrazuje právo ukončit výrobu a prodej zboží uvedeného v tomto návodu nebo na webu.

Veškerý prodej a dodávky zboží se řídí dle instrukce "Standardní podmínky pro prodej a dodávky zboží" firmy LINAK. Kopii těchto podmínek Vám poskytneme na požádání.