

Desklift DL9

DL9 je třístupňový teleskopický sloupek s kulatým profilem z řady DESKLINE, který je ideální pro použití v kancelářských stolech. Obrácená konstrukce mu dává velice kompaktní a čistý vzhled, díky použité technologii nepotřebuje použití příčné vzpěry. Třístupňová konstrukce zaručuje krátký zástavbový rozměr a zároveň dlouhý zdvih, proto nezáleží na tom, jak vysoký člověk bude stůl používat. DL9 má kompaktní kryt motoru, který je v konstrukci rámu stolu takřka nepostřehnutelný.

DL9 se dodává v několika standardních barvách a snadno tak zapadne do designu stolu. Volitelným vybavením sloupku je systém PIEZO™ (antikolizní ochrana). PIEZO minimalizuje riziko poškození stolu, způsobené najetím na překážku nebo zablokováním.

DL9 je kompatibilní se standardní nabídkou kontrolboxů řady DESKLINE, které zaručují nízkou hlučnost, plynulý chod a také mnoho možností nastavení. Sloupek DL9 je dodáván také v prodloužené verzi "XL", vhodné pro zvedání TV.



Vlastnosti :

- Kompaktní design, ve kterém jsou integrovány funkce vedení a pohonu
- Zesílený sloupek s optimalizovaným designem krytu motoru pro vyšší pevnost a stabilitu
- Integrovaný konektor pro připojení sloupku ke kontrolboxu CBD4/CBD6S DESKLINE®
- Max. síla 800 N na sloupek (600 N u verze XL)
- Max. rychlost : 38 mm/s bez zatížení
- Standardní zástavbová délka : 560 mm
- Standardní délka zdvihu : 650 mm
- Rozměry sloupku : 70 mm (vnější profil), 63,5 mm (střední profil) a 57 mm (vnitřní profil)
- Rozměry krytu motoru : 177 x 97 x 46 mm
- Dynamický ohybový moment : $M_y = \text{max. } 150 \text{ Nm}$ (100 Nm u verze XL)
- Barva : černá (RAL 9005), šedá (RAL 9006) nebo bílá (RAL 9016)
- Nízká hlučnost
- Synchronní pohyb středního profilu
- Profily DL9 jsou zajištěny proti protáčení / kroucení

Možnosti :

- Zvláštní barevné provedení
- PIEZO™ : integrovaný senzor minimalizují riziko skřípnutí nebo zablokování při pohybu nahoru nebo dolů
- Prodloužená verze XL určená pro ploché obrazovky
 - Zástavbová délka : 730 mm
 - Délka zdvihu : 980 mm
 - Zatížení : max. 600 N
 - Ohybový moment : max. 100 Nm
 - Barva : černá (RAL 9005), šedá (RAL 9006) nebo bílá (RAL 9016)
 - Zátěžový cyklus : 5 %
- Kompatibilní s Kick & Click

Použití :

- Samostatný sloupek nebo paralelní systém (až 16 sloupků)
- Zátěžový cyklus : 10 % ~ 6 min. za hodinu nebo 2 min. nepřetržitého provozu při plném zatížení
- Teplota prostředí : +10° až +40°C
- Kompatibilní s kontrolboxy CBD4, CBD6S a všemi ovladači DESKLINE®
- Schváleno dle EN 60335-1 a UL 962
- Skladovací a přepravní teplota : -20° až +70°C

Technická specifikace


Typ	Max. síla (N)	Samosvornost (N)	Moment kroucení max.* (Nm)	Rychlost bez zátěže (mm/s)	Zátěž cyklus (%)	Stoupání závitu (mm)	Zdvih (mm)	Zástavba (mm)
DL9	800	800	200	38	10	20	650	560
DL9XL	600	600	200	38	5	20	980	730

* Moment kroucení představuje maximální moment kroucí/otáčivé síly, které sloupek odolá.


Zástavbová délka pouhých 560mm (+5/-2 mm) a délka zdvihu 650mm (±3 mm) umožňují použít standardní systém pro polohování desky stolu v rozsahu např. 600 – 1250mm. Díky tomuto pracovnímu rozsahu lze takovýto stůl použít jak pro práci v sedě tak pro práci vestoje.

Rozměry :

DL9 standard




Rozměry : Prodloužená verze DL9XL




Grafy DL9 (stoupání závitu 20 mm) s CBD6S


2 x DL6/9/11/16 (rovnoměrně zatížené) s CBD6S




3 x DL6/9/11/16 (rovnoměrně zatížené) s CBD6S (300W)




4 x DL6/9/11/16 (rovnoměrně zatížené) s CBD6S (300W)




2 x DL6/9/11/16 (rovnoměrně zatížené) s CBD4



3 x DL6/9/11/16 (rovnoměrně zatížené) s CBD4



4 x DL6/9/11/16 (rovnoměrně zatížené) s CBD4




Uvedená měření byla provedena v kombinaci s 2-4 sloupky DL9 a kontrolboxem CBD4/CBD6S. Stůl se vysouval nahoru.




Uvedené křivky odpovídají centrálně uloženému zatížení. Při momentovém zatížení bude ve sloupcích vznikat větší tření, což bude mít za následek odpovídající snížení zdvihové síly. Maximální zatížení DL9 je 800N a DL9XL 600N.

Objednáací kód :

DL9 0 0 0 B N 0 650 560



Kabel motoru :



Kabely motoru objednávejte samostatně.

Objednací číslo

0617101
0617250

Popis

L = 200 mm, černý kabel motoru
L = 2500 mm, černý kabel motoru

Objednací číslo

0617102-0200
0617102-0500
0617102-1000
0617110-2000
0617110-2500

Popis

L = 200 mm, černý kabel motoru, PVC free
L = 500 mm, černý kabel motoru, PVC free
L = 1000 mm, černý kabel motoru, PVC free
L = 2000 mm, černý kabel motoru, PVC free
L = 2500 mm, černý kabel motoru, PVC free

Podmínky užití

Koncový uživatel nese plnou zodpovědnost za určení vhodnosti a správné použití výrobků firmy LINAK v konkrétním zařízení. LINAK poskytuje o svých produktech přesné a aktuální informace. S ohledem na neustálý vývoj a zlepšování našich výrobků neručíme za aktuálnost a úplnost údajů v tomto návodu. Ze stejného důvodu nemůže LINAK garantovat trvalou dostupnost jednotlivých typů výrobků. LINAK si proto vyhrazuje právo ukončit výrobu a prodej zboží uvedeného v tomto návodu nebo na webu.

Veškerý prodej a dodávky zboží se řídí dle instrukce "Standardní podmínky pro prodej a dodávky zboží" firmy LINAK. Kopii těchto podmínek Vám poskytneme na požádání.