

CARICA BATTERIE CH01

Caratteristiche:

- Carica batterie per tutte le centraline di controllo JUMBO e centralina CB8A. E' possibile connettere CH01 direttamente alla centralina o via pulsantiera HB40A
- Alimentazione: 100 - 240 V AC / 50-60 Hz con SMPS (Switch Mode Power Supply)
- Tensione di carica: 27.6 VDC \pm 2%
- Corrente di carica: Max. 500 mA
- Colore: nero
- Cavo: 2000mm con spinotto DC (5.5 X2.5)
- Principio "switch mode"
- Intercambiabile con carica batterie CH08
- LED luminoso verde: connesso alla rete, carico
- LED luminoso giallo: connesso alla rete, in fase di carica
- Approvato a Normativa Medica IEC 60601-1, solo se utilizzato con spinotto diritto DC



MEDLINE[®]
IMPROVING EFFICIENCY
CARELINE[®]
IMPROVING EFFICIENCY

Il carica batterie esterno CH01 consente di sostituire il tipo di spinotto in modo semplice e veloce.

Questa semplice operazione offre grande versatilità e flessibilità riducendo le scorte di magazzino ed i relativi costi.



Spinotto europeo



Spinotto inglese



Spinotto tipo rasoio



Spinotto USA / Giappone



Spinotto australiano



Modulo carica batterie

Modulo carica batterie: codice: 10CH01S-00 (connettore dritto)
10CH01A-00 (connettore ad angolo)

Spinotto intercambiabile:	Codice:
U.K.	00CH01UK-00
Australia	00CH01AUS-00
Europa	00CH01EU-00
USA / Giappone / UL	00CH01US-00
Tipo Rasoio	00CH01IEC-00



Fornitura minima di 69 pz sia per modulo carica batteria sia per spinotti.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.
E' responsabilità dell'utilizzatore di verificare la compatibilità dei prodotti
LINAK con l'applicazione prevista. LINAK provvederà a sostituire / riparare i prodotti difettosi coperti da garanzia se prontamente resi in fabbrica.
Non si assumono ulteriori responsabilità.

LINAK ITALIA Srl
Via del Commercio, 27
20090 Buccinasco (MI)
T. 02 48 46 33 66
F. 02 48 46 82 52
info@linak.it
www.linak.it