



Carica batterie CHL40 Scheda tecnica

CHL40

Il carica batterie CHL40 è un elemento centrale della serie LIFT40. Funziona come un classico caricatore a muro ma può anche essere utilizzato come un carica batterie mobile, semplicemente posizionato su qualsiasi superficie piana.

CHL40 presenta una tensione d'ingresso universale e indicatori a LED sempre ben visibili e in primo piano che indicano lo stato della batteria.



Caratteristiche & Opzioni:

- Design elegante e funzionale
- Tempi di ricarica della batteria BAL40: circa 5-6 ore
- Corrente di carica: fino a 500 mA (da CH01)
- Connessione carica batterie con presa DC per CH01
- Indicatore di carica a LED
- Colore: grigio chiaro, RAL 7035
- Classe di protezione: IPX4

Utilizzo:

- Temperatura d'esercizio: da +5 °C a 40 °C
- Temperatura di stoccaggio: da -10 °C a 50 °C
- Umidità relativa: da 20% a 80% - no condensa
- Pressione atmosferica: da 700 a 1060 hPa
- Altitudine: max. 3000 metri
- Assorbimento di corrente nominale: max. 500 mA (CH01)
- Consumo di corrente in standby: max. 2.5 W
- Consumo di corrente durante la carica: max. 19 W
- Approvazioni: (in corso)
 - IEC 60601-1
 - ANSI/AAMI ES60601-1
 - CAN/CSA-22.2 No. 60601-1
 - Australian deviation, Canadian deviation

Termini d'uso

LINAK si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
E' responsabilità dell'utilizzatore di verificare la compatibilità dei prodotti LINAK con l'applicazione prevista.
LINAK provvederà a sostituire/riparare i prodotti difettosi coperti da garanzia se prontamente resi.
Non si assumono ulteriori responsabilità.

LINAK ITALIA Srl
Via del Commercio, 27
20090 Buccinasco (MI)
T. 02 48 46 33 66
F. 02 48 46 82 52
info@linak.it
www.linak.it