



Switch Mode Power Supply
SMPS001-SMPS002
Scheda tecnica

SMPS001 - SMPS002

Gli alimentatori Switch Mode Power Supply SMPS001 e SMPS002 forniscono energia ai diversi sistemi HOMELINE® o DESKLINE® per applicazioni come reti ergonomiche e scrivanie da ufficio. Grazie all'alimentazione esterna, la sicurezza dei vostri prodotti risulta implementata poiché al loro interno è presente solo la bassa tensione, 24V DC.

SMPS001 è un alimentatore a 230V e SMPS002 a 120V ed entrambe le versioni presentano consumi energetici in modalità standby di soli 0,1W, tecnologia ZERO™.



Caratteristiche:

SMPS001

- Tensione di ingresso nominale: 230V AC $\pm 10\%$
- Ingresso nominale: 1.8 A
- Frequenza di ingresso nominale: 50 Hz

SMPS002

- Tensione di ingresso nominale: 120V AC $\pm 10\%$
- Ingresso nominale: 2.9 A
- Frequenza di ingresso nominale: 60 Hz

Caratteristiche comuni

- Uscita: 24V DC 2A DC (carico continuo)
o max. $P_{out} \leq 150\text{ W}$ (ciclo di lavoro con carico)
- Ciclo di lavoro: 10 % \approx 2 minuti a uso continuo seguiti da 18 minuti di pausa
- Connettore: minifit a 2 poli
- Colore: nero, RAL 9005
- Interruttore termico
- Temperatura d'esercizio: da 0 a +40 °C
Temperatura di trasporto e stoccaggio: da -10 a +70 °C
- Umidità d'esercizio: da 20 a 95 %
- Altitudine: $\leq 2000\text{ m}$

Opzione:

- Dispositivo blocca cavo

Utilizzo:

- Compatibile con: CBD6DC, TD4 Advanced, TD5 Advanced, LA10 (solo SMPS001), LA18, KA20 IC e sistemi DESKLINE DL IC.


Omologazioni e norme SMPS001

- Unità singola:
 - EN 61558-1:2005 + A1:2009
 - EN 61558-2-16:2009 + A1:2013
 - EN 55032:2015
 - EN 61000-3-2:2014
 - EN 61000-3-3:2013
 - EN 55024:2010 + A1:2015
 - EN 50563:2011 + A1:2013
 - EN 50564:2011
 - EN 50581:2012
- Come sistema:
 - EN60335-1
 - EN55032, Class B


Omologazioni e norme SMPS002

- Unità singola:
 - UL60950-1
 - FCC Part 15, Class B
 - DoE Level VI
- Come sistema:
 - UL962
 - FCC Part 15, Class B

Dimensioni SMPS001



Dimensioni SMPS002



LINAK® non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori all'interno di cataloghi, brochure o altro materiale e si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. LINAK non può garantire la disponibilità dei propri prodotti e si riserva il diritto di interrompere la vendita in qualsiasi momento. E' responsabilità dell'utente verificare la compatibilità dei prodotti LINAK per una specifica applicazione. Tutte le vendite sono soggette ai "Termini e condizioni di vendita e fornitura LINAK ITALIA" disponibili sui siti web LINAK.

Il nome e logo LINAK sono marchi registrati e di proprietà di LINAK A/S. Tutti i diritti sono riservati.

LINAK ITALIA Srl
Via del Commercio, 27
20090 Buccinasco (MI)
T. 02 48 46 33 66
F. 02 48 46 82 52
info@linak.it
www.linak.it