



Switch Mode Power Supply SMPS006

Scheda tecnica

SMPS006

SMPS006 fornisce alimentazione a vari sistemi HOMELINE® o DESKLINE® utilizzati per applicazioni quali: reti ergonomiche motorizzate e scrivanie regolabili in altezza. Con un alimentatore esterno, la sicurezza dei vostri prodotti risulterà implementata, poiché al loro interno sarà presente solo la bassa tensione, 24V DC. SMPS006 offre una tensione d'ingresso universale, ovvero compatibile in tutto il mondo aggiungendo il cavo d'alimentazione appropriato e consumi energetici in modalità standby di soli 0,1W, tecnologia ZERO™.



Caratteristiche:

- Tensione di ingresso nominale (tensione di rete): da 100 V AC a 240 V AC \pm 10%
- Ingresso nominale: 1.2 A
- Frequenza di ingresso nominale: 50 Hz / 60 Hz
- Potenza 175 W
- Consumi di corrente in modalità standby di soli 0.1 W
- Tensione di uscita nominale: 29 V DC \pm 10%
- Connettore: 2 poli Minifit
- Colore: nero, RAL 9005
- Interruttore termico

Opzioni:


- Staffa di fissaggio

Utilizzo:

- Compatibile con TD4 Advanced, TD5 Advanced, LA18 e sistemi IC DESKLINE
- Può essere utilizzato come carica batteria per BA001
- Temperatura di trasporto e stoccaggio: da -10 °C a + 70 °C
- Conforme a normativa EN60335-1
- Conforme a normative EN61588 e UL 60950-1
- SMPS deve rispettare il ciclo di lavoro dell'attuatore

Dimensioni:

SMPS006

**Cavo di connessione a 2 poli, connettore minifit:**

Codice articolo	Lunghezza	Descrizione
0705839-1350	1350	Angle plug in both ends
0705894-200	200	Straight plug in both ends
0705873-1800	1800	Straight plug in both ends
0705874-1800	1800	Angle plug and straight plug
0705869-3500	3500	Angle plug and straight plug
0705870-3500	3500	Straight plug in both ends

Cavo di rete:

Codice articolo	Lunghezza	Descrizione
0015801	3000	Straight mains cable with EU plug
0015806	3000	Straight cable with Japanese plug
0015805	3000	Straight cable with US plug


Accessori:

Codice articolo	Descrizione
SA0705890	Staffa di montaggio per SMPS006*

Staffa di fissaggio:

La staffa per SMPS006 assicura un posizionamento sicuro sull'applicazione e deve essere fissata con due viti a testa piatta. La porta per il cavo di rete deve essere rivolto verso il blocco cavo.

La staffa di fissaggio deve essere ordinata separatamente, codice articolo: SA0705890.



LINAK si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
E' responsabilità dell'utilizzatore di verificare la compatibilità dei prodotti LINAK con l'applicazione prevista. LINAK provvederà a sostituire/riparare i prodotti difettosi coperti da garanzia se prontamente resi.
Non si assumono ulteriori responsabilità.

LINAK ITALIA Srl
Via del Commercio, 27
20090 Buccinasco (MI)
T. 02 48 46 33 66
F. 02 48 46 82 52
info@linak.it
www.linak.it