



DESKLIFT™ SetPack

Scheda tecnica

DESKLIFT™ SetPack

DESKLIFT™ SetPack è la nuova alternativa LINAK di fornire un kit completo DESKLINE per scrivanie regolabili in altezza a due colonne. Ogni confezione contiene un kit composto da 2 colonne di sollevamento, una centralina di controllo, un comando e i relativi cavi.

DESKLIFT™ SetPack è particolarmente indicato per l'assemblaggio in loco ed è possibile scegliere tra molteplici versioni e colori. L'imballo è interamente realizzato con materiali riciclabili e il peso ridotto di ciascuna confezione, assicura una gestione più semplice e rapida.



DESKLIFT™ SetPack: prodotti disponibili

| | |
|-------------|--|
| Colonne: | DL5, DL6, DL10, DL11, DL15 o DL16, DL19 standard o versioni IC |
| Centralina: | CBD6S 200W (120V & 230V) oppure unità esterna SMPS001, SMPS2 o SMPS006 per versioni IC |
| Cavi: | Lunghezze cavi motore: 1000, 1550 o 2000 mm Cavo alimentazione (paese specifico) |
| Pannelli: | DPA, DPB, DPG1K, DPG1M, DPG1B, DPG1C, DPF1K, DPF1D, DPF1M o DPF1C (+ staffe di montaggio) |

Per maggiori informazioni e specifiche, consultare l'esempio d'ordine.

Dettagli confezione

- Imballo realizzato con materiale riciclabile
- Dimensioni:
Imballo per DL5/DL6: 230x785x140 mm
Imballo per DL10/DL11/DL19: 290x795x140 mm
- Confezioni per pallet:
DL5/DL6: 30 confezioni (5 confezioni su 6 strati)
DL10/DL11/DL19: 24 confezioni (4 confezioni su 6 strati)
- Peso per singolo imballo: da 15 a 19 kg, in funzione del tipo di colonna desiderata



Nota: La fornitura DESKLIFT™ SetPack richiede quantitativi minimi

Esempio d'ordine:

DLS 2 DL06 0 E B 650 560 A AA 0 A AA 0 0 0

| | |
|--------------------------------------|--|
| Standard | 0 = Standard |
| Standard | 0 = Standard |
| Staffa DPF | B = 90° 0 = Nessuna |
| Pannello | AA = DPA AB = DPB AD = DPG1K AE = DPG1M versione completa AF = DPG1M versione standard AG = DPG1B versione completa AH = DPG1B versione standard AI = DPG1C versione completa in pollici AJ = DPG1C versione completa in centimetri AK = DPF1K AL = DPG1C versione standard in pollici AM = DPG1C versione standard in centimetri AN = DPF1M AO = DPF1D in centimetri AP = DPF1D in pollici AQ = DPF1C in centimetri AR = DPF1C in pollici |
| Cavo motore | A = 1000 mm B = 1550 mm C = 2000 mm |
| Cavo DC | 0 = Standard A = 1800 mm B = 3500 mm |
| Cavo alimentazione (* = PVC Free) | AA = EU 0015869*, 2.0m AB = UK 0015588, 3.2m AC = US 0015942, 3.2m AD = CH 0015833, 3.2m AE = EU 0015562, 3.2m AF = CH 0015618*, 2.0m AG = US 0015862*, 3.2m AH = KOR 0015864, 3.2m AI = EU 0015870*, 3.2m AJ = JP 0015841, 3.2m AK = EU 0015801 (SMPS006) AL = UK 0015804 (SMPS006) AM = JP 0015806 (SMPS006) AN = US 0015188 (SMPS006) AO = KOR 0015865 (SMPS006) AO = Nessun cavo (SMPS001/002) |
| Centralina Unità alimentazione | A = CBD6S, 200W, EU B = CBD6S, 200W, US F = SMPS001 G = SMPS002 H = SMPS006 |
| Dimensione d'installazione | 560 = 560 mm 645 = 645 mm |
| Corsa | 650 = 650 mm 500 = 500 mm |
| Staffa | 0 = Nessuna 1 = Con staffa per sistemi bench (solo colonna DL19) |
| Colore | A = Grigio, RAL 9006 B = Nero, RAL 9005 D = Bianco, RAL 9016 |
| Tipo motore | E = PIEZO 0 = Standard |
| Passo | 0 = Passo pistone standard 20 mm 1 = Passo pistone 12 mm (DL6 o DL19) |
| Colonna | DL5 = DL5 o DL51C DL6 = DL6 o DL61C DL10 = DL10 o DL101C DL11 = DL11 o DL111C DL15 = DL15 o DL151C DL16 = DL16 o DL161C DL19 = DL19 o DL191C |
| Numero colonne | 2 = 2 colonne |
| DESKLIFT SetPack | DLS |

Termini d'uso

LINAK si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
E' responsabilità dell'utilizzatore di verificare la compatibilità dei prodotti LINAK con l'applicazione prevista.
LINAK provvederà a sostituire/riparare i prodotti difettosi coperti da garanzia se prontamente resi.
Non si assumono ulteriori responsabilità.

LINAK ITALIA Srl

Via del Commercio, 27
20090 Buccinasco (MI)
T. 02 48 46 33 66
F. 02 48 46 82 52
info@linak.it
www.linak.it