



## Pulsantiera HC10 Eco Scheda tecnica

# HC10 Eco

---

La pulsantiera HC10 Eco è realizzata in materiali compositi: 50% legno e 50% polipropilene che le conferiscono un aspetto naturale e unico. Presenta un design moderno ed ergonomico, tasti intuitivi di grandi dimensioni e soprattutto nessun cavo.

HC10 Eco, come le altre pulsantiere HC10, è sviluppata per il controllo di reti motorizzate con sistemi standard per la regolazione delle sezioni schiena e gambe e funzione comando simultaneo.



---

## Caratteristiche:

- Controllo fino a 2 canali
- Comando simultaneo di salita e discesa
- Materiale: 50% proveniente da legno di scarto delle attività industriali certificato PEFC
- Colore naturale con un'autentica estetica sostenibile (può essere verniciata)
- Batteria inclusa. La durata della batteria con un utilizzo quotidiano di 1 minuto è di circa 10 anni
- Tipo batteria: CR2032
- Tasto per luce di cortesia

## Opzioni:


- Incisione laser personalizzata
- Disponibile anche nel colore bianco e nero (HC10 wireless)

## Utilizzo:

- Temperatura d'esercizio: da +5 a 40 °C
- Compatibile con LA18 IC, TD4, TD5 e ricevitore Bluetooth®
- Conformità per i mercati europei (per approvazioni su altri mercati, contattare LINAK)

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà Bluetooth SIG Inc. e qualsiasi loro utilizzo da parte di LINAK® è soggetto a licenza.


**Dimensioni:**



Dimensioni HC10 Eco (mm)

**Esempio d'ordine:**

**H C 1 2 BL 0 40 3**



- 3 = Colore legno naturale, tasti marrone RAL 8001
- 40 = Standard con tasto per luce di cortesia e batteria intercambiabile
- 0 = Standard
- BL = Bluetooth®
- 2 = 2 canali + reset salita e discesa

LINAK® non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori all'interno di cataloghi, brochure o altro materiale e si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. LINAK non può garantire la disponibilità dei propri prodotti e si riserva il diritto di interrompere la vendita in qualsiasi momento. E' responsabilità dell'utente verificare la compatibilità dei prodotti LINAK per una specifica applicazione. Tutte le vendite sono soggette ai "Termini e condizioni di vendita e fornitura LINAK ITALIA" disponibili sui siti web LINAK.

Il nome e logo LINAK sono marchi registrati e di proprietà di LINAK AVS. Tutti i diritti sono riservati.

LINAK ITALIA Srl  
 Via del Commercio, 27  
 20090 Buccinasco (MI)  
 T. 02 48 46 33 66  
 F. 02 48 46 82 52  
 info@linak.it  
 www.linak.it