



Handbedienung HC10 Eco Datenblatt

HC10 Eco

Das Gehäuse der Handbedienung HC10 Eco besteht aus einem Verbundwerkstoff, der sich zu 50 % aus Holz und zu 50 % aus Polypropylen zusammensetzt. Diese Kombination verleiht der HC10 Eco ihre einzigartige natürliche Anmutung. Darüber hinaus vereint die HC10 Eco ergonomisches Design und Funktionalität in einer benutzerfreundlichen Handbedienung mit großen intuitiven Tasten und kommt ohne störendes Kabel aus.

Wie die anderen HC10-Handbedienungen wurde auch die HC10 Eco für verstellbare Komfortbetten mit Standardsystemen, mit verstellbaren Rücken- und Beinteilen und der Option für Parallellauf entwickelt.



Merkmale:

- Handbedienung zur Steuerung von 2 Kanälen
- Simultanes Auf- und Abfahren
- Gehäuse zu 50 % aus wiederverwertetem Abfallholz von Sägewerken gefertigt, die PEFC-zertifizierte Bäume verarbeiten
- Natürliche Standardfarbe mit authentischer, nachhaltiger Ästhetik (kann eingefärbt werden)
- Langlebige Batterien im Lieferumfang enthalten. Die Batterielebensdauer bei normalem Gebrauch von 1 Minute pro Tag beträgt ca. 10 Jahre
- Taste für Unterbettbeleuchtung
- Batterie CR2032 (austauschbar)

Optionen:

Kundenspezifische Lasergravur auf der Abdeckung

Verwendung:


- Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
- Kompatibel mit LA18 IC, TD4, TD5 und Bluetooth® Adapter.
- Zugelassen für den europäischen Markt (wenn Sie Informationen über andere Märkte benötigen, wenden Sie sich bitte an den technischen Support)

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung solcher Marken durch LINAK A/S erfolgt unter Lizenz.

LINAK.DE/HOMELINE


LINAK.AT/HOMELINE

Abmessungen:



Bestellbeispiel:

H C 1 2 BL 0 40 3



3 = Naturfarbe, Ockerbraune Tasten RAL 8001

40 = Standardmäßig mit Lichttaste und austauschbarer Batterie

0 = Standard

BL = Bluetooth®

2 = 2 Kanäle + Reset auf und ab

LINAK® übernimmt keine Verantwortung für mögliche Fehler oder Ungenauigkeiten in Katalogen, Broschüren und anderem Material. LINAK® behält sich das Recht vor, seine Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. LINAK kann die Produktverfügbarkeit nicht garantieren und behält sich das Recht vor, den Verkauf eines Produktes einzustellen. Der Anwender ist dafür verantwortlich, die Eignung von LINAK Produkten für eine bestimmte Anwendung zu bestimmen. Alle Verkäufe unterliegen den ‚Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen‘, die auf den LINAK Webseiten verfügbar sind.

LINAK und das LINAK Firmenlogo sind eingetragene Warenzeichen von LINAK A/S. Alle Rechte vorbehalten.