



## Handbedienung HC30 Wireless Datenblatt

# HC30 Wireless

Die kabellose Handbedienung HC30 wurde für die Steuerung von Lattenrost-Betten mit TWINDRIVE® oder CBH Advanced Systemen entwickelt.

Die Handbedienung basiert auf Bluetooth® Low Energy Technologie. Sie erfüllt den Trend eines modernen Designs. Die HC30BL kombiniert Ergonomie und Funktionalität in einer benutzerfreundlichen Handbedienung ohne störende Kabel. Standardmäßig bietet die HC30 BL die Speicherung von Favoritenpositionen, Hintergrundbeleuchtung der Tasten für mehr Komfort, Unterbettlicht und eine Taschenlampenfunktion.



## Merkmale:

- Handbedienung zur Steuerung von 4 Kanälen
- Einfache Bedienung für Rechts- und Linkshänder
- Farbe: Schwarz (RAL 9005)
- Unterteil schwarz gummiert für bessere Haftung
- Hintergrundbeleuchtete Tasten für intuitive Nutzung
- Gleichlauf auf/ab
- Bis zu 3 Favoritenpositionen
- Taschenlampenfunktion
- Metallplatte für magnetische Haftung am Bett
- Basiert auf Bluetooth® Low Energy Technologie
- PVC-frei™
- 2 x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang), austauschbar

## Optionen:





- Kundenspezifischer Siebdruck auf Gehäuse
- Kundenspezifische Farben für Ober- und Unterteil

## Verwendung:

- Umgebungstemperatur: 5 °C bis 40 °C
- Kompatibel mit TD3 und CBH Advanced Systemen (mit Bluetooth® Adapter)
- Kompatibel mit LA18IC Advanced, TD4, TD5 und Bluetooth® Adapter
- FCC Teil 15C und IC geprüft
- Erfüllt EN 60950-1, EN300 328, EN 301 489-1, EN 301 489-17 und EN 62479
- Erfüllt UL 962

**Produktübersicht:**

Die Handbedienung HC30 Wireless ist mit den untenstehenden Funktionen in 4 Versionen verfügbar:

HC32BL1000	HC33BL1000	HC33BL1001	HC34BL1000
			
<p><b>Beschreibung: (2+0)</b></p>	<p><b>Beschreibung: (2+1)</b></p>	<p><b>Beschreibung: (2+1)</b></p>	<p><b>Beschreibung: (2+2)</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anpassung von Rückenlehne und Beinstütze</li> <li>• Gleichzeitige Ansteuerung der Kanäle</li> <li>• 3 Favoritenpositionen</li> <li>• Hintergrundbeleuchtete Tasten</li> <li>• Leuchtfunktion</li> <li>• Unterbettlicht</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anpassung von Rückenlehne und Beinstütze</li> <li>• Verstellung Nackenbereich</li> <li>• Gleichzeitige Ansteuerung der Kanäle</li> <li>• 3 Favoritenpositionen</li> <li>• Hintergrundbeleuchtete Tasten</li> <li>• Leuchtfunktion</li> <li>• Unterbettlicht</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anpassung von Rückenlehne und Beinstütze</li> <li>• Höhenverstellung des Bettes</li> <li>• Gleichzeitige Ansteuerung der Kanäle</li> <li>• 3 Favoritenpositionen</li> <li>• Hintergrundbeleuchtete Tasten</li> <li>• Leuchtfunktion</li> <li>• Unterbettlicht</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anpassung von Rückenlehne und Beinstütze</li> <li>• Höhenverstellung des Bettes</li> <li>• Verstellung Fußstütze</li> <li>• Gleichzeitige Ansteuerung der Kanäle</li> <li>• 3 Favoritenpositionen</li> <li>• Hintergrundbeleuchtete Tasten</li> <li>• Leuchtfunktion</li> <li>• Unterbettlicht</li> </ul>

**Simultan Rücken- und Beinteil**




Mit dieser Handbedienung ist es möglich, die Motoren gleichzeitig auf und ab zu fahren. Wenn das System mehr als zwei Motoren hat, laufen sie nacheinander, da maximal zwei Motoren gleichzeitig laufen können. Der Simultantrieb kann konfiguriert werden, um entweder jeweils zwei Motoren oder einen Motor zu betreiben. Auch die Reihenfolge, in der die Motoren laufen, kann konfiguriert werden.

**Abmessungen [mm]:**

HC32BL1000


HC33BL1000 / HC33BL1001

HC34BL1000



**Bestellbeispiel:**

**H C 3 2 BL 1000**



\* Nur in Verbindung mit 3 Kanälen

**Anmerkung:**

- Für Spezialartikel beträgt die Mindestbestellmenge 272 Stück
- Spezialartikel müssen immer in Losgrößen zu 68 Stück bestellt werden
- Die 2 x AAA Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden. Artikelnummer Batterien: 0063023

**Nutzungsbedingungen**

Der Anwender ist für den sach- und fachgerechten Einsatz der LINAK Produkte verantwortlich. LINAK legt großen Wert auf eine sorgfältige und aktuelle Dokumentation der Produkte. Dennoch kann es aufgrund einer kontinuierlichen Weiterentwicklung zu Änderungen der technischen Daten kommen. Diese Änderungen werden ohne vorherige Ankündigung vorgenommen. Daher kann LINAK nicht garantieren, dass diese Informationen auf Dauer Gültigkeit besitzen. Aus den gleichen Gründen kann LINAK auch nicht garantieren, dass ein bestimmtes Produkt auf Dauer lieferbar ist. Produkte können aus dem Vertrieb genommen werden, auch wenn diese noch auf der HomeSeite oder in Prospekten aufgeführt sind.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von LINAK.