



# Handbedienung HC40 FRAME™ Advanced

## Datenblatt

# HC40 FRAME™ Advanced

Die Handbedienung HC40 FRAME™ für die Bedienung von elektrisch verstellbaren Betten besitzt ein Design, das hervorragend zur Inneneinrichtung von modernen Schlafzimmern passt, und ersetzt mit ihren Funktionen mehrere andere Geräte, die bisher am Bett aufbewahrt wurden. Ganz egal, wie viele Motoren, Lieblingspositionen und Massageoptionen das Bett besitzt: Das Design der Handbedienung ist stets klar und übersichtlich.

Die exklusive Optik des Metallrahmens passt perfekt zu der dunklen, matten Oberfläche der Handbedienung. Die Referenzlinie auf der Rückseite und der Navigationspunkt auf der Vorderseite stellen sicher, dass alle Tasten aus einem Griff heraus erreicht werden können und die Benutzer sich schnell auf der Handbedienung zurechtfinden. Die Funktionen der Tasten in der obersten Reihe können Sie selbst festlegen, so dass Ihnen Ihre Lieblingsfunktionen stets auf Knopfdruck zur Verfügung stehen.

Die Handbedienung ist für die Benutzung bei Tag und Nacht vorgesehen. Die Displayhelligkeit passt sich automatisch der Umgebung an. Wenn Sie nachts nur kurz auf die Uhr blicken möchten, wird das Licht gedimmt. Schütteln Sie die Handbedienung zweimal in seitlicher Richtung, um die Taschenlampe einzuschalten, mit der Sie im Dunkeln Ihren Weg finden. Sie können einen Wecker einstellen, um sich am nächsten Morgen durch eine sanfte Massage geräuschlos wecken zu lassen – so kann Ihr Partner ungestört weiterschlafen. Wenn Sie die Handbedienung ergreifen, wird die Weckfunktion ausgeschaltet und Sie erhalten einen personalisierten Guten-Morgen-Gruß.

Die HC40 FRAME lässt sich ganz einfach Ihren Wünschen anpassen: Wenn Sie Ihr Logo auf dem Startbildschirm einfügen, ist Ihre Marke das Erste, was der Benutzer sieht. Sie können die Farbe und Oberfläche Ihren Wünschen anpassen und eine einzigartige Handbedienung für bestimmte Marken oder Bettenserien anbieten.



## **Merkmale:**

- Klares, minimalistisches Design
- Steuert bis zu vier Referenzen (Rücken, Bein, Fuß und Nacken standardmäßig)
- Speicherung von bis zu vier Favoritenpositionen
- Steuert bis zu zwei Massage-Referenzen (Rücken und Bein standardmäßig)
- Drei Kurzbefehl-Tasten: Speichern Sie die am häufigsten verwendeten Funktionen mit nur einem Klick
- Uhrzeit- und Tagesanzeige durch Bewegung der Handbedienung
- Alarmfunktion: Stellen Sie bis zu drei Alarme ein und lassen Sie sich von den Massagemotoren wecken
- Simultan Rücken- und Beinteil abwärts
- Taste für Unterbettlicht
- Taschenlampe; wird aktiviert, indem Sie die Fernbedienung zweimal seitwärts schütteln
- Vierstufige Batterieanzeige und Benachrichtigung, wenn Batterien gewechselt werden müssen
- Benachrichtigungen: „Haben Sie einen schönen Tag“ (HAVE A NICE DAY) und „Guten Morgen“ (GOOD MORNING)
- Geben Sie den Namen ein und erhalten Sie personalisierte Benachrichtigungen
- Kunststoffteile Tiefschwarz RAL 9005 und Metallrahmen
- Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

- Erhältlich in sieben Sprachen (Englisch, Dänisch, Schwedisch, Französisch, Koreanisch, Deutsch, Spanisch)
- 2 x AAA austauschbare Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Lieferung im Stoffbeutel

## **Optionen:**

- Passen Sie Vorder- und Rückenteil farblich und mit Logo an
- Kundenlogo im Display
- Ein-Klick Verfahren zu Favoritenpositionen und Taste „Simultanes Herunterfahren“ (Impulsantrieb)
- Schlaf-Timer: Stellen Sie einen Timer ein, um das Bett in die Schlafposition zu bringen

## **Verwendung:**

- Kompatibel mit LINAK Bluetooth® Antriebssystemen
- Batterielebensdauer bei 2 Minuten Nutzung pro Tag: 6 Monate
- Zugelassen nach FCC und IC
- Zugelassen nach UL 962, EN60335-1, KC und RCM
- Betriebstemperatur: 5 bis 40 °C
- Lagertemperatur: -10 bis +50 °C

...Fortsetzung


**Verwendung:**

Die HC40 Frame™ Advanced ist kompatibel mit:


- TD4 Advanced
- TD5 Advanced
- CBH Advanced mit BLE2LIN002
- LA18IC Advanced
- KA20IC



Nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

**Maßzeichnung**

**HC40 Advanced  
Bestellbeispiel:**



Eine Box enthält 79 Stück. Bitte bestellen Sie in Mengen, die durch 79 teilbar sind.

Die beiden AAA-Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden. Artikelnummer (Beutel mit 2 x AAA-Batterien): 0063023.

**Nutzungsbedingungen**

Der Anwender ist für den sach- und fachgerechten Einsatz der LINAK Produkte verantwortlich. LINAK legt großen Wert auf eine sorgfältige und aktuelle Dokumentation der Produkte. Dennoch kann es aufgrund einer kontinuierlichen Weiterentwicklung zu Änderungen der technischen Daten kommen. Diese Änderungen werden ohne vorherige Ankündigung vorgenommen. Daher kann LINAK nicht garantieren, dass diese Informationen auf Dauer Gültigkeit besitzen. Aus den gleichen Gründen kann LINAK auch nicht garantieren, dass ein bestimmtes Produkt auf Dauer lieferbar ist. Produkte können aus dem Vertrieb genommen werden, auch wenn diese noch auf der HomeSeite oder in Prospekten aufgeführt sind.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von LINAK.