



Handbedienung HC40 FRAME™ Standard Datenblatt

HC40 FRAME™ Standard

Die HC40 FRAME™ Standard ist eine Handbedienung für verstellbare Komfortbetten. Sie wurde für Standardsysteme mit Rücken- und Beinteilverstellung und optionaler gleichzeitiger Verstellung entwickelt. Die Handbedienung nutzt die Funktechnik, so dass nervige Kabel am Bett der Vergangenheit angehören.

Die exklusive Optik des Metallrahmens passt perfekt zu der dunklen, matten Oberfläche der Handbedienung. Die Referenzlinien auf der Rückseite sowie die konkaven und konvexen Tasten sorgen für ein intuitives Benutzererlebnis.

Die HC40 FRAME™ ist darauf ausgelegt, dass sie schnell und einfach an die vorherrschenden Bedürfnisse angepasst werden kann: Sie können die Farbe und Oberfläche Ihren Wünschen anpassen und eine einzigartige Handbedienung für bestimmte Marken oder Bettenserien anbieten.



Merkmale:

- Klares, minimalistisches Design
- Steuert 2 Referenzen (Rücken- und Beinteil als Standard)
- Simultan auf und ab
- Einfache Bedienung für Rechts- und Linkshänder
- Tiefschwarze Kunststoffteile (RAL 9005) und Metallrahmen
- 2 x AAA austauschbare Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Hintergrundbeleuchtete Tasten
- Taste für Unterbettlicht
- Metallplatte für magnetische Befestigung am Bett
- Lieferung im Stoffbeutel

Optionen:

- Passen Sie Vorder- und Rückenteil farblich und mit Logo an
- Kindersicherung


Verwendung:

- Kompatibel mit LA18IC Standard, TD4 Standard, TD5 Standard und dem Bluetooth® Adapter
- Die Batteriebensdauer bei normaler Nutzung von 1 Minute pro Tag beträgt ca. 7 Jahre
- Zugelassen nach FCC und IC
- Zugelassen nach UL 962, EN60335-1, KC und RCM
- Betriebstemperatur: 5 bis 40 °C
- Lagertemperatur: -10 bis +50 °C




Nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

Maßzeichnung



**HC40 Standard
Bestellbeispiel:**



Eine Box enthält 79 Stück. Bitte bestellen Sie in Mengen, die durch 79 teilbar sind.

Die beiden AAA-Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden. Artikelnummer (Beutel mit 2 x AAA-Batterien): 0063023.

Nutzungsbedingungen

Der Anwender ist für den sach- und fachgerechten Einsatz der LINAK Produkte verantwortlich. LINAK legt großen Wert auf eine sorgfältige und aktuelle Dokumentation der Produkte. Dennoch kann es aufgrund einer kontinuierlichen Weiterentwicklung zu Änderungen der technischen Daten kommen. Diese Änderungen werden ohne vorherige Ankündigung vorgenommen. Daher kann LINAK nicht garantieren, dass diese Informationen auf Dauer Gültigkeit besitzen. Aus den gleichen Gründen kann LINAK auch nicht garantieren, dass ein bestimmtes Produkt auf Dauer lieferbar ist. Produkte können aus dem Vertrieb genommen werden, auch wenn diese noch auf der HomeSeite oder in Prospekten aufgeführt sind.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von LINAK.