



Switch Mode Power Supply
SMPS001-SMPS002
Scheda tecnica

SMPS001 - SMPS002

Switch Mode Power Supply SMPS001 e SMPS002 sono unità di alimentazione per i sistemi HOMELINE®, tipicamente per reti ergonomiche motorizzate e sistemi DESKLINE®, per scrivanie sit-stand a due colonne.

Grazie all'alimentatore esterno, l'intera applicazione diventa un'unità a bassa tensione. Inoltre i consumi di corrente in modalità standby sono estremamente ridotti, soli 0.1W, tecnologia che in LINAK chiamiamo tecnologia ZERO™.

Versioni disponibili:

SMPS001: versione a 230V

SMPS002: versione a 120V



Caratteristiche:

- Tensione nominale d'ingresso (tensione di rete): 230V AC $\pm 10\%$ o 120V AC $\pm 10\%$
- Ingresso nominale: 1.2 A
- Frequenza d'ingresso nominale: 50 Hz, 230V AC oppure 60Hz 120V AC
- Potenza 140W
- Consumi di corrente in modalità standby di soli 0.1W
- Tensione nominale di uscita: 24V DC
- Connettore: minifit a 2 poli
- Colore: nero, RAL 9005
- Interruttore termico

Opzione:


- Dispositivo di bloccaggio per blocca cavo

Utilizzo:

- Compatibile con centraline di controllo CBH Basic ed Advanced (CBH Advanced deve essere configurata), attuatore TWINDRIVE® TD4 Advanced e sistemi DESKLINE DL IC.
- Ciclo di lavoro: 10% ~ 6 minuti per ora o max. 2 minuti ad uso continuo seguiti da 18 minuti di pausa
- Temperatura di trasporto e stoccaggio: da -10°C a + 70°C
- SMPS001: testato ed approvato in accordo con normative EN60335-1 ed EN61588-2-16
- SMPS002: testato ed approvato in accordo con normativa UL1310


Dimensioni:

SMPS001



Dimensioni:

SMPS002

**Cavo di connessione a 2 poli, connettore minifit:**

Codice articolo	Lunghezza	Descrizione
0705839-1350	1350	Connettore ad angolo su entrambe le estremità
0705894-200	200	Connettore diritto su entrambe le estremità
0705873-1800	1800	Connettore diritto su entrambe le estremità
0705874-1800	1800	Connettore angolato e diritto
0705869-3500	3500	Connettore angolato e diritto
0705870-3500	3500	Connettore diritto su entrambe le estremità

Cavo di rete per SMPS:

Codice articolo	Lunghezza	Descrizione
0015801	3000	Cavo alimentazione diritto con connettore EU
0015806	3000	Cavo alimentazione diritto con connettore JAP
0015805	3000	Cavo alimentazione diritto con connettore US

LINAK si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
 E' responsabilità dell'utilizzatore di verificare la compatibilità dei prodotti LINAK con l'applicazione prevista. LINAK provvederà a sostituire/riparare i prodotti difettosi coperti da garanzia se prontamente resi.
 Non si assumono ulteriori responsabilità.

LINAK ITALIA Srl
 Via del Commercio, 27
 20090 Buccinasco (MI)
 T. 02 48 46 33 66
 F. 02 48 46 82 52
 info@linak.it
 www.linak.it