



Switch Mode Power Supply
SMPS006
Scheda tecnica

SMPS006

Switch Mode Power Supply SMPS006 è un'unità di alimentazione per i sistemi HOMELINE®, tipicamente per reti ergonomiche motorizzate e sistemi DESKLINE®, per scrivanie sit-stand a due colonne.

Grazie all'alimentatore esterno, l'intera applicazione diventa un'unità a bassa tensione. SMPS006 offre una tensione d'ingresso universale, ovvero compatibile in tutto il mondo aggiungendo il cavo di alimentazione appropriato.

Inoltre i consumi di corrente in modalità standby sono estremamente ridotti, soli 0.1W, tecnologia che in LINAK chiamiamo tecnologia ZERO™.



Caratteristiche:


- Tensione nominale d'ingresso (tensione di rete): da 100V AC a 240V AC \pm 10%, universale
- Ingresso nominale: 1.2 A
- Frequenza d'ingresso nominale: 50 Hz / 60Hz
- Potenza 175 W
- Consumi di corrente in modalità standby di soli 0.1 W
- Tensione nominale di uscita: 29V DC \pm 10%
- Connettore: minifit a 2 poli
- Colore: nero, RAL 9005
- Interruttore termico

Utilizzo:

- Compatibile con centralina di controllo CBH Advanced, attuatore TWINDRIVE® TD4 Advanced e sistemi DESKLINE DL IC
- Può essere utilizzato come caricatore per batteria BA001
- Temperatura di trasporto e stoccaggio: da -10°C a + 70°C
- SMPS006: testato ed approvato in accordo con normativa EN60335-1
- SMPS006: testato ed approvato in accordo con normative EN 61588 ed UL 1310
- SMPS deve rispettare il ciclo di lavoro dell'attuatore

Dimensioni:

SMPS006



Cavo di connessione a 2 poli, connettore minifit:

Codice articolo	Lunghezza	Descrizione
0705839-1350	1350	Connettore ad angolo su entrambe le estremità
0705894-200	200	Connettore diritto su entrambe le estremità
0705873-1800	1800	Connettore diritto su entrambe le estremità
0705874-1800	1800	Connettore angolato e diritto
0705869-3500	3500	Connettore angolato e diritto
0705870-3500	3500	Connettore diritto su entrambe le estremità

Cavo di rete per SMPS:

Codice articolo	Lunghezza	Descrizione
0015801	3000	Cavo alimentazione diritto con connettore EU
0015804	3000	Cavo alimentazione diritto con connettore UK
0015806	3000	Cavo alimentazione diritto con connettore JAP
0015188	3000	Cavo alimentazione diritto con connettore US

LINAK si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
E' responsabilità dell'utilizzatore di verificare la compatibilità dei prodotti LINAK con
l'applicazione prevista. LINAK provvederà a sostituire/riparare i prodotti difettosi coperti da
garanzia se prontamente resi.
Non si assumono ulteriori responsabilità.

LINAK ITALIA Srl
Via del Commercio, 27
20090 Buccinasco (MI)
T. 02 48 46 33 66
F. 02 48 46 82 52
info@linak.it
www.linak.it