



TWINDRIVE[®] TD5 Advanced

Scheda tecnica

TD5 Advanced

TWINDRIVE® TD5 Advanced è un attuatore con motore doppio sviluppato per la regolazione di materassi a molle in cui è richiesta una maggiore capacità di sollevamento. Con una forza fino a 7000 N su entrambe le sezioni, schiena e gambe, TD5 è l'attuatore più potente della gamma HOMELINE®.

Presenta un design sottile e compatto che assicura uno spazio d'ingombro minimo sotto il letto. Il suo peso estremamente ridotto, è sinonimo di maneggevolezza e, i simboli stilizzati sul motore consentono un montaggio pratico e veloce.

Tutte le caratteristiche presenti nelle versioni precedenti come opzioni, ora sono disponibili come standard. TD5 è equipaggiato infatti, di luce di cortesia integrata, sistema di sblocco meccanico e grazie alla tecnologia Bluetooth® comunica con pulsantiera wireless.

In alternativa è possibile scaricare l'applicazione gratuita LINAK Bed Control, compatibile per dispositivi Android e iOS.

TD5 Advanced è alimentato dall'unità esterna SMPS, Switch Mode Power Supply e, se si desidera, è possibile aggiungere canali extra per la regolazione di testa e piedi abbinando all'attuatore la centralina LINAK CBH Advanced.



Caratteristiche:

- Tensione di rete: SMPS006, ingresso universale 100 - 240V
- Max. capacità di sollevamento, sezione schiena: 7000 N
- Max. capacità di sollevamento, sezione gambe: 7000 N
- Bluetooth® integrato
- Angolo sezione gambe: $45^{\circ} \pm 3^{\circ}$
- Angolo sezione schiena: $68^{\circ} \pm 3^{\circ}$, $62^{\circ} \pm 3^{\circ}$, $55^{\circ} \pm 3^{\circ}$
- Dimensioni: 723 mm x 105 mm x 76 mm
- Dimensione interasse: 581 ± 1 mm
- Albero: $\varnothing 25.3 (+0.3/-0.2)$ mm
- Funzione soft start/stop function
- Protezione contro sovraccarichi elettronici (EOP)
- Silenziosità di movimento: $L_w \leq 48$ dB(A)
- Colore nero, RAL 9005
- 2 canali
- Centralina integrata
- 4 posizioni di memoria
- Consumi di soli 0,1W in modalità standby
- Luce di cortesia
- Abbassamento meccanico d'emergenza
- Blocca cavo
- Realizzato senza materiali in PVC, PVC-Free™
- In caso di utilizzo eccessivo il sistema si arresta automaticamente

Opzione:

- Comando in parallelo: 2 attuatori in parallelo

Utilizzo:


- Compatibile con pulsantiera HOMELINE®: HB10 Wireless, HC05 Wireless, HC10 Wireless, HC20 Wireless, HC30 Wireless, HC40 FRAME™ Advanced e HC40 TWIST™ Advanced
- Compatibile con SMPS006
- Compatibile con l'app LINAK Bed Control per dispositivi Android e iOS tramite comunicazione Bluetooth®
- Compatibile con centralina CBH Advanced*
- Ciclo di lavoro: 10 %, max. 1 min. a uso continuo seguiti da 9 min. di pausa
- Temperatura d'esercizio: da $+5^{\circ}\text{C}$ a $+40^{\circ}\text{C}$
- Temperatura di trasporto e stoccaggio: da -10°C a $+50^{\circ}\text{C}$
- Approvazione in accordo con EN60335-1

* TD5 Advanced e CBH Advanced sono compatibili con le seguenti versioni software: TD5 Advanced software 3002005 v 1.31 e CBH Advanced 3002001 v. 1.26 o successive


Specifiche tecniche:

	Max. capacità di sollevamento		Velocità a vuoto [°/sec]	Ciclo di lavoro [%]
	Sezione schiena [N]	Sezione gambe [N]		
TD5 Advanced	7000	7000	3.2	10

Dimensioni:




Caratteristiche:




Utilizzare l'apposito blocca cavo per la connessione del cavo di alimentazione all'attuatore TD5.

Dimensioni interasse:




Il diametro dell'albero motore deve essere di $\varnothing 25.2 \pm_{0.2}^{0.3}$ mm

Grafico:



SMPS006

TWINDRIVE® TD5 Advanced
Esempio d'ordine:



Cavo alimentazione, pulsantiera e staffe di montaggio devono essere ordinati separatamente.

Cavi alimentazione:

- EU codice articolo: 0015848, PVC
- EU codice articolo: 0015849, PVC-free™

Termini d'uso

LINAK si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
E' responsabilità dell'utilizzatore di verificare la compatibilità dei prodotti LINAK con l'applicazione prevista.
LINAK provvederà a sostituire/riparare i prodotti difettosi coperti da garanzia se prontamente resi.
Non si assumono ulteriori responsabilità.

LINAK ITALIA Srl

Via del Commercio, 27
20090 Buccinasco (MI)
T. 02 48 46 33 66
F. 02 48 46 82 52
info@linak.it
www.linak.it