



Pulsantiera wireless HC10 Scheda tecnica

HC10 wireless



La pulsantiera wireless HC10 è sviluppata per il controllo delle reti ergonomiche motorizzate equipaggiate con i sistemi TWINDRIVE®.

Presenta un'estetica moderna in linea con le tendenze attuali dell'interior design, tasti intuitivi di grandi dimensioni e molteplici funzionalità.



Caratteristiche:

- Controllo fino a 2 canali
- Semplici operazioni con entrambe le mani
- Colore: bianco lucido RAL 9016 o nero opaco RAL 9005
- Comando simultaneo di salita e discesa
- Batteria inclusa. La durata della batteria con un utilizzo quotidiano di 1 minuto è di circa 10 anni
- Tipo batteria: CR2032
- Tasto per luce di cortesia

Opzioni:


- Frontalina personalizzabile
- Logo personalizzabile
- Colore frontalina personalizzabile
- Disponibile anche nella versione HC10 Eco

Usage:

- Temperatura d'esercizio: da +5 a 40 °C
- Compatibile con sistema LA10, LA18 IC, attuatori TD4, TD5 e ricevitore Bluetooth®
- Conformità con FCC e IC
- Conformità per i mercati europei (per approvazioni su altri mercati, contattare LINAK)

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà Bluetooth SIG Inc. e qualsiasi loro utilizzo da parte di LINAK® è soggetto a licenza.


Dimensioni:



Dimensioni HC10 wireless (mm)

Esempio d'ordine:

HC 1 2 BL 0 30 0



0 = Bianco RAL 9016, tasti bianchi
1 = Bianco RAL 9016, tasti neri

30 = Con tasto per luce di cortesia

0 = Standard

BL = Bluetooth®

2 = 2 canali + reset salita e discesa

Articoli standard:

HC10 nera

Nero RAL 9005 aspetto opaco e tasti neri



HC12BL0300



HC12BL0301



HC12BL0313-00

LINAK® non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori all'interno di cataloghi, brochure o altro materiale e si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. LINAK non può garantire la disponibilità dei propri prodotti e si riserva il diritto di interrompere la vendita in qualsiasi momento. E' responsabilità dell'utente verificare la compatibilità dei prodotti LINAK per una specifica applicazione. Tutte le vendite sono soggette ai "Termini e condizioni di vendita e fornitura LINAK ITALIA" disponibili sui siti web LINAK.

Il nome e logo LINAK sono marchi registrati e di proprietà di LINAK AVS. Tutti i diritti sono riservati.

LINAK ITALIA Srl
Via del Commercio, 27
20090 Buccinasco (MI)
T. 02 48 46 33 66
F. 02 48 46 82 52
info@linak.it
www.linak.it