



Pulsantiera HC40 FRAME™ Standard

Scheda tecnica

HC40 FRAME™ Standard

HC40 FRAME™ Standard è la pulsantiera wireless per il controllo delle moderne reti motorizzate. E' sviluppata per la regolazione delle sezioni schiena-gambe e disponibile con comando simultaneo in salita e discesa.

Il design puramente scandinavo e minimalista della struttura in metallo incontra perfettamente la superficie scura e opaca e, le linee di riferimento posizionate nella parte inferiore insieme ai tasti di direzione sia concavi che convessi, assicurano un'esperienza di utilizzo pratica e intuitiva.

HC40 FRAME™ offre una semplice personalizzazione: è possibile infatti modificare il colore della frontalina e inserire il logo aziendale per aumentare la visibilità del marchio; ad esempio, per un prodotto specifico o per differenziare una gamma di prodotti.



Caratteristiche:

- Design funzionale, linee pulite e armoniose
- Controllo: 2 canali (schiena e gambe come standard)
- Comando simultaneo salita e discesa
- Semplice utilizzo con entrambe le mani
- Parti in plastica di colore nero, RAL 9005 e bordi in metallo
- Batterie intercambiabili 2 x AAA (non incluse)
- Tasti retroilluminati
- Tasto per luce di cortesia
- Piastra in metallo per fissaggio magnetico al letto


Opzioni:

- Parte anteriore e inferiore personalizzabili con loghi e colori
- Funzione blocco bambini


Utilizzo:

- Compatibile con TD4 Standard, TD5 Standard e ricevitore LINAK Bluetooth®
- La durata della batteria con un utilizzo normale (1 minuto al giorno) è di circa 7 anni
- In fase di approvazione con FCC e IC
- In fase di approvazione con UL 962, EN60335-1 e KC
- Temperatura d'esercizio: da +5 a +40 °C
- Temperatura di stoccaggio: da -10 a +50 °C

Dimensioni:




HC40 Standard
Esempio d'ordine:



Le 2 batterie tipo AAA sono da ordinare separatamente.
 Codice articolo (confezione con 2 batterie AAA): 0063023.

Descrizione tasti:



Termini d'uso
 LINAK si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
 E' responsabilità dell'utilizzatore di verificare la compatibilità dei prodotti LINAK con l'applicazione prevista.
 LINAK provvederà a sostituire/riparare i prodotti difettosi coperti da garanzia se prontamente resi.
 Non si assumono ulteriori responsabilità.

LINAK ITALIA Srl
 Via del Commercio, 27
 20090 Buccinasco (MI)
 T. 02 48 46 33 66
 F. 02 48 46 82 52
 info@linak.it
 www.linak.it