



INDRET MED ET JUSTERBART BORD

Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource. Derfor er det vigtigt, at deres arbejdsstation er indrettet på korrekt ergonomisk vis, så de undgår skader og smerter.

En måde at skabe bedre arbejdsforhold er ved at installere et bord, der kan højdejusteres. På den måde undgår man uheldige løft, stræk og vrid, hvilket vil resultere i gladere medarbejdere og færre arbejdsskader.



DL2

Løftesøjlen DL2 gør det muligt at skabe en arbejdsstation lige efter dine behov. Du kan vælge et singlesøjlesystem, eller et system med 2, 3 eller 4 parallelle søjler. Jo flere søjler, jo mere vægt kan systemet holde til. Som noget nyt kan vores system med 4 parallelle søjler håndtere helt op til

1,4 TONS

Kunne du tænke dig at høre mere om mulighederne, så kontakt:

Gorm Christensen
dkgoc@linak.dk
20 19 47 68

Vend for
bestillings-
eksempler



Komplet singlesøjlesystem

Varenummer	Max last	Slaglængde	Indbygning	Max hastighed	Max bøjningsmoment
DL2S-L100-0001-DK	1.000 N Pr/søjle	500 mm	655 mm	20 mm/sek.	My+/Mx+ = 250 Nm My-/Mx- = 200 Nm
DL2S-L150-0001-DK	1.500 N Pr/søjle	500 mm	655 mm	15 mm/sek.	My+/Mx+ = 250 Nm My-/Mx- = 200 Nm
DL2S-L250-0001-DK	2.500 N Pr/søjle	400 mm	655 mm	10 mm/sek.	My+/Mx+ = 250 Nm My-/Mx- = 200 Nm
DL2S-L350-0001-DK	3.500 N Pr/søjle	400 mm	655 mm	5 mm/sek.	My+/Mx+ = 250 Nm My-/Mx- = 200 Nm

Komplet 2 parallelsøjlesystem

Varenummer	Max last	Slaglængde	Indbygning	Max hastighed	Max bøjningsmoment
DL2P-L200-0001-DK	2.000 N* 1.000 N/DL2	500 mm	655 mm	20 mm/sek.	My+/Mx+ = 250 Nm My-/Mx- = 200 Nm
DL2P-L300-0001-DK	3.000 N* 1.500 N/DL2	500 mm	655 mm	15 mm/sek.	My+/Mx+ = 250 Nm My-/Mx- = 200 Nm
DL2P-L500-0001-DK	5.000 N* 2.500 N/DL2	400 mm	655 mm	10 mm/sek.	My+/Mx+ = 250 Nm My-/Mx- = 200 Nm
DL2P-L700-0001-DK	7.000 N* 3.500 N/DL2	400 mm	655 mm	5 mm/sek.	My+/Mx+ = 250 Nm My-/Mx- = 200 Nm

* Jævnt fordelt belastning

Komplet 3 parallelsøjlesystem

Varenummer	Max last	Slaglængde	Indbygning	Max hastighed	Max bøjningsmoment
DL2P-L300-0002-DK	3.000 N* 1.000 N/DL2	500 mm	655 mm	20 mm/sek.	My+/Mx+ = 250 Nm My-/Mx- = 200 Nm
DL2P-L450-0001-DK	4.500 N* 1.500 N/DL2	500 mm	655 mm	15 mm/sek.	My+/Mx+ = 250 Nm My-/Mx- = 200 Nm
DL2P-L750-0001-DK	7.500 N* 2.500 N/DL2	400 mm	655 mm	10 mm/sek.	My+/Mx+ = 250 Nm My-/Mx- = 200 Nm
DL2P-L105-0001-DK	10.500 N* 3.500 N/DL2	400 mm	655 mm	5 mm/sek.	My+/Mx+ = 250 Nm My-/Mx- = 200 Nm

* Jævnt fordelt belastning

Komplet 4 parallelsøjlesystem

Varenummer	Max last	Slaglængde	Indbygning	Max hastighed	Max bøjningsmoment
DL2P-L400-0001-DK	4.000 N* 1.000 N/DL2	500 mm	655 mm	20 mm/sek.	My+/Mx+ = 250 Nm My-/Mx- = 200 Nm
DL2P-L600-0001-DK	6.000 N* 1.500 N/DL2	500 mm	655 mm	15 mm/sek.	My+/Mx+ = 250 Nm My-/Mx- = 200 Nm
DL2P-L999-0001-DK	10.000 N* 2.500 N/DL2	400 mm	655 mm	10 mm/sek.	My+/Mx+ = 250 Nm My-/Mx- = 200 Nm
DL2P-L140-0001-DK	14.000 N* 3.500 N/DL2	400 mm	655 mm	5 mm/sek.	My+/Mx+ = 250 Nm My-/Mx- = 200 Nm

* Jævnt fordelt belastning

Et sæt består af:



DPF betjening



CBD6s styreboks



DL2 søjle(r)



Kabler