

Kits para estaciones industriales de trabajo

Nuestras columnas eléctricas de elevación le ofrecen una regulación de la altura y una mayor duración a pesar de su uso frecuente. Nuestras columnas están pensadas para entornos industriales y permanecen estables durante el ajuste incluso de cargas pesadas.

Encuentre el kit más adecuado, descargue los planos y diseñe su próxima estación de trabajo ergonómica. Los kits de columna de elevación son fáciles de montar y conectar, y para que sea aún más sencillo, recibirá todas las piezas en una sola entrega. Todos los kits incluyen cajas de control, cableado, placas de montaje y un panel de control.

Selección del kit de columna más adecuado

Para encontrar el kit de columna que se adapte a sus necesidades, hay que tener en cuenta algunas cosas:



¿Cuántas columnas de elevación necesita?
(1-4)



¿Qué capacidad de carga necesita?
(Hasta 2.400 kg)



¿Las columnas de elevación deben ser resistentes al agua?
(IPX4 o IPX6)



Kits Plug & Play para estaciones de trabajo

Kit de columna DL2



- Cargas de hasta 600 kg
- 1-4 columnas
- Robusto y versátil
- Pletinas premontadas
- Ranuras para adaptadores

Kit de columna LC1



- Cargas de hasta 1.600 kg
- 1-4 columnas
- Potente y con larga longitud de carrera
- Pletinas incluidas
- Ranuras para adaptadores

Kit de columna BL1



- Cargas de hasta 800 kg
- 1-4 columnas
- Resistente al agua
- Compacto
- Pletinas incluidas

Kit de columna LC3



- Cargas de hasta 2.400 kg
- 1-4 columnas
- Resistente al agua
- Potente
- Pletinas incluidas

Composición de un kit:



- Columna(s)
- Caja de control
- Cableado
- Pletinas
- Panel de control

Todos nuestros kits
están disponibles
con entrega rápida

Precio

	Altura cerrada	Altura ampliada	Velocidad máx.	Peso	Carga máx.
Kit de columna DL2					
DL2S0002DK 1 en Individual	665 mm	1155 mm	15 mm/s (independientemente de la carga)	15 kg	150 kg
DL2P0002DK 2 en Paralelo				30 kg	300 kg
DL2P0005DK 3 en Paralelo				45 kg	450 kg
DL2P0007DK 4 en Paralelo				60 kg	600 kg
Kit de columna LC1					
LC1S0001DK 1 en Individual	584 mm	1234 mm	18 mm/s (sin carga)	14 kg	400 kg
LC1P0001DK 2 en Paralelo				28 kg	800 kg
LC1P0002DK 3 en Paralelo				42 kg	1.200 kg
LC1P0003DK 4 en Paralelo				56 kg	1.600 kg
Kit de columna BL1					
BL1S0001DK-01 1 en Individual	372 mm	772 mm	10 mm/s (sin carga)	10 kg	200 kg
BL1P0002DK-01 2 en Paralelo				20 kg	400 kg
BL1P0003DK-01 3 en Paralelo				30 kg	600 kg
BL1P0004DK 4 en Paralelo				40 kg	800 kg
Kit de columna LC3					
LC3S0002DK-01 1 en Individual	610 mm	1310 mm	18 mm/s (sin carga)	26 kg	600 kg
LC3P0004DK-01 2 en Paralelo				52 kg	1.200 kg
LC3P0005DK-01 3 en Paralelo				78 kg	1.800 kg
LC3P0006DK-01 4 en Paralelo				104 kg	2.400 kg

Sobre LINAK®

LINAK es un fabricante de soluciones de accionamiento eléctrico basado en la innovadora tecnología de actuadores. Con modernas instalaciones de producción de alta calidad en Europa, Estados Unidos y Asia, además de oficinas locales en más de 30 países, LINAK es una empresa internacional con empleados dedicados que pueden apoyarle en cualquier parte del mundo. LINAK es una empresa familiar que opera en los siguientes sectores: Hospitalario y Médico, Industria y Agricultura, Oficinas y Mobiliario del Hogar. We Improve Your Life!